

Laptop-dockningsmodul för anslutningslåda till konferensbord

Produkt ID: MOD4DOCKACPD



Förse ett styrelserum, klassrum eller trånga ytor med docking och videokonferenskapacitet. Denna laptop-dockningsmodul för anslutningslådan till konferensbord från StarTech.com gör att du kan:

- Åtkomst till rummets bildskärm och kringutrustning med en enda anslutning
- Ladda mobila enheter med USB-A-laddningsporten
- Strömförsörja en USB-C-laptop med USB Power Delivery

Moderna kontorsmiljöer måste kunna stödja teknik i större utsträckning än någonsin tidigare för att hålla bärbara datorer, telefoner och surfplattor anslutna. Under möten kanske du behöver skapa videokonferenssamtal med hjälp av applikationer, som till exempel Microsoft Teams, Zoom eller Google Hangouts. Till skillnad från andra konferenslösningar för styrelserum som är begränsade till en eller två samarbetsapplikationer, låter den här modulen dig använda en egen bärbar dator, så du är inte begränsad till en specifik plattform.

Anslut en USB-C- eller USB-A-bärbar dator till modulen för att få åtkomst till rummets tillbehör, webbkamera, högtalare, nätverk och HDMI-skärm. Den här dockningsstationsmodulen låter dig enkelt ansluta din bärbara dator med varje videokonferensenhet i ditt styrelserum. Du kan samarbeta med andra i rummet och var som helst i världen.

Användare som inte kan docka eller vill ha snabb åtkomst till skärmen kan använda den främre HDMI-porten för att ansluta en bärbar dator direkt till skärmen.


Arkitektonisk anslutning håller på att bli en trend när man utformar ett konferensrum eller litet rum. Dockningsstationsmodulerna från StarTech.com gör att du kan:

- Anpassa till de specifika behoven för ditt lilla, medelstora eller stora rum
- Installera på lättåtkomliga platser

- Integreras enkelt med existerande och ny hårdvara för samarbete

Du kan även installera denna modul som en fristående lösning med hjälp av det medföljande bordsmonteringsfästet, eller som ett tillbehör i en StarTech.com enkel modul (BEZ4MOD) eller dubbel modul (BOX4MODULE) för bord i konferensrum (varje säljs separat).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Tillför dockningsstationsanslutning till BOX4MODULE eller BEZ4MOD
- Enkel anslutning mellan din bärbara dator och enheterna i rummet
- Perfekt för konferenssamtal och presentationer
- Perfekt för mötesrum, klassrum och små rum
- Installera som en fristående lösning i en testbänk eller talarstol

Funktioner

- Få enkelt åtkomst till enheter i konferensrum och i trånga ytor och konfigurera konferenssamtal med hjälp av applikationer som Skype for Business
- Anslut till alla tillbehör i styrelserum från en USB-C- eller USB-A-bärbar dator
- Strömförsörj och ladda din bärbara dator med USB Power Delivery 2.0 (upp till 60 W)
- Håll dina mobila enheter laddade med USB-A-laddningsporten
- Använd som en fristående lösning eller kombinera med en anslutningsbox som enkel eller dubbel modul från StarTech.com

- ANSLUTNINGSVÄRKTÖG: Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	1
Busstyp	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB Power Delivery Specification Rev. 2.0 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950
	Genesys Logic - GL850G
	Texas Instruments - TPS65982
	Parade Technologies - PS176
	VIA Labs - VL813
	Realtek - RTL8153

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	3840 x 2160p (4K) @ 30Hz
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja

	Stöd för full-duplex	Ja
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	3 - HDMI (19-stifts) 1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbbladdning) 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - RJ-45 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge. 4K-upplösning stöds. En 4K-kompatibel skärm behövs för att få 4Kx2K-upplösning Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer) USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps Dockan ansluter till USB-C-porten på din bärbara dator. Dockan kan även anslutas till en USB-A-port på bärbara datorer genom att använda en USB-B till USB-A-kabel (ingår), men strömförsörjning för att ladda din bärbara dator är inte tillgängligt via USB-A

DisplayLink-drivrutiner krävs för anslutning av din USB-A-bärbara dator till USB-B-porten på modulen. Om din bärbara dator inte har rätt drivrutiner installerade och du inte kan ladda ner och installera drivrutinerna kan du ansluta din bärbara dator direkt till HDMI-porten för att komma åt rummets HDMI-skärm.

Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Power Delivery	60W
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	2 A
	Utpänning	20V DC
	Utström	6 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	N
	Strömförbrukning	120W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
	Luftfuktighet	20~80% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium och plast
	Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
	Produktbredd	3.7 in [9.4 cm]
	Produkthöjd	2.4 in [6.1 cm]

	Produktvikt	1.3 lb [0.6 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	10.1 in [25.6 cm]
	Package Width	8.5 in [21.5 cm]
	Paketets höjd	4.1 in [10.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.6 lb [2.1 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - dockningsstationsmodul 1 - Universell strömadapter 3 - strömsladdar (NA, EU, UK) 1 - USB-A till USB-B-kabel 1 - usb-c-kablar 1 - Monteringsfäste 4 - monteringsfästskruvar (M5 x 20 mm) 8 - modulsruvar (#6-32 x 3/16 tum) 1 - snabbstartsguide
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.