

3-poort 2b 1a 1394 Mini PCI Express FireWire Adapterkaart

Productcode: MPEX1394B3



De MPEX1394B3 3-poort Mini PCI Express FireWire-kaart is een PCI Express naar FireWire-800/FireWire-400 adapter waarmee u externe FireWire-connectiviteit kunt toevoegen in zeer kleine of geïntegreerde systemen. Deze PCI-E FireWire-kaart bevat twee FireWire-800-poorten en een FireWire-400-poort en ondersteunt de nieuwste externe FireWire-opslagapparaten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s. Door gebruik te maken van een Mini PCI Express (Mini Card) poort is deze adapter ontworpen voor gebruik in de nieuwste computersystemen met zeer kleine vormfactor, zoals Mini-ITX of speciale geïntegreerde systemen waarin een standaard PCI Express-kaart niet zou passen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Systeembouwers die een Home Theater PC met kleine vormfactor willen bouwen met externe

FireWire-opslag of audio/video-apparatuur

- Speciale geïntegreerde systemen zonder ruimte voor standaard of zelfs low-profile PCI Express-kaarten

Eigenschappen

- 2 externe 9-pins FireWire800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s
- 1 externe 6-pins FireWire 400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- Voldoet aan de PCI Express Mini Card-specificaties 1.2
- Ondersteuning voor optionele externe voeding voor FireWire-apparaten die veel vermogen nodig hebben
- Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	3
Interface	FireWire 800 (1394b) FireWire 400 (1394a)
Bus type	mini PCI Express
Kaarttype	Low Profile
Industriestandaarden	IEEE-1394/1394A/1394B OHCI PCI Express 1.1
Chipsetcode	Texas Instruments - XIO2213B

Prestaties

Type en snelheid	FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
------------------	--

MTBF		172,480 hours
Connector(en)		
Type connector(en)	1 - Mini PCI Express x1 (52-polig)	
Interne poorten	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)	
Externe poorten	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)	
	2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b)	
Software		
Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11	
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019	
	macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0	
	Linux 3.5.x en hoger Alleen LTS-versies	
Speciale opmerkingen / vereisten		
Systeem- en kabelvereisten	Available Mini PCI Express expansion slot (full length)	
Notitie	Zorg ervoor dat de computerbehuizing beschikt over een vrij uitbreidingslot	
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)	
Opslagtemperatuur	-54°C to 150°C (-65°F to 302°F)	
Fysieke eigenschappen		
Kleur	Groen	
Type behuizing	Staal	
Lengte product	2.0 in [50.0 mm]	
Breedte product	1.2 in [3.0 cm]	
Hoogte product	0.2 in [0.4 cm]	
Gewicht product	3.2 oz [91.0 g]	

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.6 oz [187.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Mini PCI Express-kaart
	1 - Interne kabel
	1 - 4-pins LP4 Molex Verloopkabel
	1 - Standaard montagebracket
	1 - Software-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.