

2b 1a 1394 mini PCI Express FireWire-kortadapter med 3 portar

Produkt ID: MPEX1394B3



MPEX1394B3 FireWire-kortet med 3 portar för Mini PCI express är en adapter för anslutning mellan PCI express och FireWire 800/FireWire 400 som låter dig lägga till externa FireWire-anslutningar till inbyggda system eller system med väldigt liten formfaktor. FireWire-kortet för PCIe ger två FireWire 800-portar och en FireWire 400-port och stöder de senaste externa FireWire-lagringsenheterna med dataöverföringshastigheter på upp till 800 Mbps.

Kortadaptern använder Mini PCI express-formfaktorn (Mini Card) och är utformad för användning i de senaste datorerna med väldigt liten formfaktor som t.ex. Mini-ITX eller inbyggda lösningar där ett PCI express-kort i full storlek inte skulle passa.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Systembyggare som bygger en HTPC med liten formfaktor och extern FireWire-lagring eller A/V-utrustning
- Egna inbyggda system utan plats för PCI express-kort i helprofil eller ens lågprofil

Funktioner

- 2 externa 9-pin FireWire 800-portar med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 800 Mbps
- 1 extern 6-pin FireWire 400-port med stöd för överföringshastigheter på upp till 400 Mbps
- Kompatibelt med PCI express Mini Card-specifikation 1.2
- Valfritt externt elanslutningsstöd för FireWire-enheter som kräver mycket ström
- Uppfyller IEEE 1394b och är bakåtkompatibel med IEEE 1394a - 2000 så väl som 1394-1995 standarder
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	3
Gränssnitt	FireWire 800 (1394b) FireWire 400 (1394a)
Busstyp	mini PCI Express
Korttyp	Lågprofil
Industristandarder	IEEE-1394/1394A/1394B OHCI PCI Express 1.1
Chipset-ID	Texas Instruments - XIO2213B

Prestanda

Typ och hastighet	FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Medeltid mellan fel	172,480 hours

(MTBF)

Kontakt(er)		
Kontakttyp(er)	1 - Mini PCI Express x1 (52-stifts)	
Interna portar	1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)	
Externa portar	1 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)	
	2 - FireWire 800 (9-stifts, IEEE 1394b)	
Mjukvara		
OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 3.5.x and up - LTS Versions only	
Särskilda anmärkningar/krav		
System- och kabelkrav	Tillgänglig Mini PCI express-utbyggnadskortplats (full längd)	
Obs.	Kontrollera att chassit har en ledig utbyggnadskortplats	
Miljö		
Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)	
Förvaringstemperatur	-54°C to 150°C (-65°F to 302°F)	
Utseende		
Färg	Grön	
Kabinetttyp	Stål	
Produktlängd	2.0 in [50.0 mm]	
Produktbredd	1.2 in [3.0 cm]	
Produkthöjd	0.2 in [0.4 cm]	
Produktvikt	3.2 oz [91.0 g]	
Förpackning		

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.7 in [17.0 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.4 cm]
Paketets höjd	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.6 oz [187.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Mini PCI Express FireWire-kort
	1 - Intern datakabel
	1 - Kabeladapter med 4-pin LP4 Molex-kontakt
	1 - Fäste i helprofil
	1 - CD med videoredigeringsprogram
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.