


Cable de 1m de Fibra Óptica Dúplex Multimodo MTP(F)/PC a 4x LC/PC Multiconector OM3 - OFNP - Tipo A 8F - 50/125µm LOMMF - Redes de 40G - Baja Pérdida de Inserción -MPO

ID del Producto: MPO8LCPL1M



## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Uso en aplicaciones 10/40 Gigabit Ethernet y de canal de fibra
- Despliegue una sola conexión MPO/MTP de 40 Gbps a cuatro conexiones LC de 10 Gbps en dispositivos como paneles de conexión de fibra, concentradores, conmutadores, convertidores de medios y enrutadores
- Se utiliza con el hardware de red 40GBase-SR4

## Características

- CABLE DE FIBRA OM3: El cable de fibra dúplex multimodo MTP(F)/PC a 4x LC/PC multiconector ofrece una sola conexión de 40 Gbps a cuatro conectores LC dúplex - Ideal para conexiones de alta densidad entre servidores, transceptores QSFP+ y SFP+

- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** La cubierta de OFNP emite poco humo y gases en caso de combustión - El núcleo/revestimiento de fibra de 50/125µm es inmune a las interferencias electromagnéticas - Las lengüetas MTP facilitan la instalación y extracción
- **CLASIFICACIONES Y FIABILIDAD:** Probados individualmente para la integridad de la señal - Informe de pruebas incluido con cada cable - para instalaciones plenum y en pared - Conectores MTP/MPO y LC mantienen una baja pérdida de inserción
- **COMPATIBILIDAD:** El cable multimodo OM3 MTP/MPO admite 40 Gbps para aplicaciones de red de alta densidad como SAN, servidores de datos y transceptores QSFP+ - Conecte desde un módulo QSFP+ 40GBase-SR4 a cuatro transceptores LC SFP+
- **ESPECIFICACIONES:** 1m - Aguamarina (OM3) - 40 Gbps - MTP(F)/PC a 4x Dúplex LC Multiconector - VCSEL de 850nm o 1300nm - Ancho de banda modal: 2000MHz-km a 850nm - OD del cable: 3mm (MTP), 2mm (LC) - Pérdida de inserción: ≤0,5dB (MTP), ≤0,2dB (LC)

---

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tamaño de Fibra	50/125
Grado de Inflamabilidad	Clasificación para plénum OFNP
Clasificación de Fibra	OM3

---

Rendimiento

Tipo de Fibra	Multimodo
---------------	-----------

---

Conector(es)

Conector A	1 - MPO/MTP
Conector B	4 - Dúplex de fibra óptica LC

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR de 55 a 65%

---

Características Físicas

Color	Aqua
-------	------

Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.3 ft [1 m]
Ancho del Producto	0.3 in [0.9 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	1.3 oz [36 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.5 in [14.0 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - cable de fibra óptica
---------------------	---------------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.