Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

ID del Producto: MSDREADU2OTG

El adaptador Micro SD a USB/Micro USB, modelo MSDREADU2OTG, permite convertir una tarjeta Micro SD en solución externa USB de almacenamiento, que puede conectarse con cualquier PC equipado con USB o dispositivo equipado con OTG, como los smartphones y las tabletas Samsung Galaxy.

Amplíe la capacidad de almacenamiento de un smartphone o una tableta equipada con OTG (del inglés "On-The-Go", es decir, portátil), al crear un dispositivo externo de almacenamiento que también se puede conectar a un PC equipado con USB, y transfiera archivos de un dispositivo a otro, con opciones de interfaz de USB y Micro USB estándar.

Maximice su portabilidad al crear una solución compacta y externa de almacenamiento que se puede conectar a su smartphone, tableta u ordenador portátil. El adaptador OTG permite una configuración sencilla, gracias a la instalación tipo plug-and-play, además de ser compatible de forma nativa con cualquier PC equipado con USB o cualquier dispositivo móvil equipado con OTG.

El adaptador MSDREADU2OTG está respaldado por StarTech.com con una garantía de dos años y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Expanda el espacio de almacenamiento de su smartphone al permitir agregar una unidad OTG de almacenamiento

• Transfiera archivos rápidamente a su smartphone o tableta sin conectarse a un PC o una red

• Convierta una tarjeta Micro SD no utilizada en una solución USB ultra portátil de almacenamiento

• Lleve sus datos importantes en una tarjeta SD y acceda a ella desde un PC o un smartphone cuando sea necesario

Características

• Conversión de Micro SD a USB o Micro USB estándar

• Compatible con smartphones equipados con OTG u ordenadores equipados con USB

• Diseño de tamaño pequeño y peso ligero

• Instalación plug-and-play

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Tipo de Bus	USB 2.0
	Cantidad de Unidades	1
	Instalación de la Unidad	Fijo
	ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL823
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Compatibilidad con UASP	No
	Capacidad Máxima de	Sometido a pruebas con tarjetas MSD de hasta 64 GB

	la Unidad	
	Tipo de Memoria Multimedia	Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital)
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	1 - MicroSD
	Conectores del Host	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		1 - USB Micro B (5 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 5% ~ 80%
Características Físicas		
	Color	Transparente
	Longitud del Producto	1.6 in [40.0 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Altura del Producto	0.2 in [0.5 cm]
	Peso del Producto	0.1 oz [4.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1

	Longitud de la Caja	3.0 in [75.0 mm]
	Ancho de la Caja	4.0 in [10.2 cm]
	Altura de la Caja	0.9 in [22.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.0 oz [27.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Micro SD a USB / Adaptador Micro USB OTG

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.