

Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android

ID prodotto: MSDREADU2OTG



L'adattatore Micro SD a USB/Micro USB MSDREADU2OTG permette di trasformare una scheda Micro SD in una soluzione di archiviazione USB esterna in grado di interfacciarsi con qualsiasi computer dotato di USB o smartphone dotato di OTG, ad esempio gli smartphone e tablet Samsung Galaxy.

Permette di espandere le capacità di archiviazione dello smartphone o tablet dotato di OTG creando un dispositivo di archiviazione esterno che può essere collegato a un computer dotato di USB per il trasferimento di file da un dispositivo all'altro grazie alle opzioni di interfaccia USB standard e Micro USB.

Massimizza la portabilità creando una soluzione di archiviazione esterna compatta che può essere collegata a uno smartphone, tablet o computer laptop. Per una configurazione senza problemi, l'adattatore OTG supporta l'installazione plug-and-play ed è dotato del supporto nativo offerto da qualsiasi computer dotato di USB o dispositivo mobile dotato di OTG.

MSDREADU2OTG è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente l'espansione dello spazio di archiviazione disponibile sullo smartphone aggiungendo un'unità di archiviazione OTG
- Consente il trasferimento rapido di file allo smartphone o al tablet senza doversi collegare a un

computer o a una rete

- Trasforma una scheda Micro SD inutilizzata in una soluzione di archiviazione USB ultraportatile
- Consente di portare con sé i dati importanti su una scheda SD per accedervi dal computer o dallo smartphone quando è necessario

Caratteristiche

- Permette di convertire una Micro SD in una USB standard o Micro USB
- Compatibile con gli smartphone dotati di OTG e computer dotati di USB
- Installazione Plug-and-Play
- Design leggero e di dimensioni ridotte

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Tipo bus	USB 2.0
Numero di unità	1
Installazione unità	Fisso
ID chipset	Genesys Logic - GL823

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Supporto UASP	No
Capacità max unità	Testato con schede MSD fino a 64 GB
Tipo memoria multimediale	Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

Connettore/i

Connettori unità	MicroSD
Connettori host	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0



USB micro-B (5 pin)

Software		
Compatibilità con sistemi operativi		OS independent; No software or drivers required
Ambientale		
Temperatura d'esercizio		0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione		-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità		5% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche		
Lunghezza prodotto		1.6 in [40.0 mm]
Larghezza prodotto		0.5 in [12.0 mm]
Altezza prodotto		0.2 in [5.0 mm]
Peso prodotto		0.1 oz [4.0 g]
Informazioni confezione		
Package Length		3.0 in [75.0 mm]
Package Width		4.0 in [10.2 cm]
Package Height		0.9 in [22.0 mm]
Peso spedizione (confezione)		1.0 oz [27.0 g]
Contenuto della confezione		
Incluso nella confezione		Adattatore Micro SD a USB/Micro USB OTG

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

