

Hub MST USB-C a 3 Puertos DisplayPort 1.4 4K 60Hz - Multiplicador Divisor USB Tipo C a DisplayPort para Windows - Cable de 30cm

ID del Producto: MST14CD123DP



Este hub USB-C a DisplayPort MST permite una conexión a tres monitores DisplayPort, utilizando un dispositivo host habilitado para USB-C con DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

Este adaptador cuenta con un exclusivo amplificador de señal de vídeo que amplifica la señal y garantiza un rendimiento fiable, incluso con cables de menor calidad. El amplificador también aumenta la longitud máxima de cable DP admitida en comparación con otras marcas.

Este divisor de vídeo USB-C a DisplayPort le permite configurar sus pantallas en modo ampliado o duplicado. La conexión de tres pantallas independientes 4K 60Hz crea estaciones de trabajo de alto rendimiento. Esto permite aumentar la multitarea en toda su organización, lo que se traduce en una mayor productividad.

La tecnología Multi-Stream Transport (MST) combina múltiples señales de vídeo en una única señal/flujo de salida. Este concentrador MST separa el único flujo de entrada en tres señales independientes, una para cada pantalla habilitada para DisplayPort. La compatibilidad con el Alto Rango Dinámico (HDR) ofrece un mayor contraste, brillo, colores y mayor luminosidad.

Los dispositivos Windows compatibles con el modo DP Alt sobre USB-C ofrecen compatibilidad nativa con MST. Este concentrador USB-C a DisplayPort es compatible con dispositivos Windows habilitados para Thunderbolt 3/4 y USB4. Instalación plug-and-play, sin necesidad de controladores ni software. El cable de conexión de 30cm ofrece opciones para configuraciones de instalación flexibles, reduciendo la tensión en puertos y conectores. Además, este divisor de triple monitor se alimenta por bus, lo que significa que no necesita alimentación externa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Refleje o amplíe su escritorio en tres monitores UHD, televisores o proyectores adicionales
- Utilice pantallas adicionales para editar fotos, videos y/o contenidos digitales
- Transmite contenidos de alta resolución a varios monitores

Características

- **CONFIGURACIÓN MULTI-MONITOR:** Maneja hasta tres pantallas 4K60Hz desde un host USB-C DP 1.4 con DSC - Alimentado por USB - Soporta HDR y Audio de 2 canales - HDCP 2.2 - Compatible con TB3/TB4/USB4 - No es compatible con macOS
- **SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE:** Aumente la productividad añadiendo tres pantallas ampliadas o duplicadas a un portátil con Windows - Utilice la capacidad de una GPU integrada o discreta (Intel/AMD/Nvidia) para un alto rendimiento con un uso mínimo del CPU
- **COMPATIBILIDAD DEL HARDWARE:** Triple 4K 60Hz compatible con PC Windows con GPU discreta o procesadores Intel de 12^a generación y superiores que dispongan de DP 1.4 con DSC - Compruebe el número de pantallas que admite su GPU
- **CABLE EXTRA LARGO:** El cable integrado de 30cm para un mayor alcance reduce la tensión del puerto/conector en dispositivos 2 en 1 o portátiles en soportes elevadores - Ideal para uso en viajes en la oficina/oficina en casa/espacios de trabajo compartidos
- **NUESTRA VENTAJA:** Herramientas de conectividad incluidas como Windows Layout Utility, que restaura las ubicaciones de las aplicaciones de Windows al volver a conectar el adaptador al ordenador

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive Adapter Activo

Entrada A/V USB-C

Cantidad de Puertos 3

Salida A/V	DisplayPort - 1.4
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	Synaptics VMM5330
<hr/>	
Rendimiento	
Video Revision	DisplayPort 1.4
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DisplayPort - 2 Channel Audio
<hr/>	
Conecotor(es)	
Conecotor A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conecotor B	3 - DisplayPort
<hr/>	
Software	
Compatibilidad OS	Windows 11Windows 11 ARMWindows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64)Windows 7(32/64)
<hr/>	
Requisitos de Energía	
Fuente de alimentación	Alimentación por bus
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR de 0% a 85% (sin condensación)
<hr/>	
Características Físicas	
Color	Gris
Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]

Longitud del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Ancho del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.9 oz [54.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 oz [108.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Hub MST USB-C a 3x DisplayPort
---------------------	------------------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

