

Adattatore USB-C a DisplayPort a 3 Porte - Hub MST per 3 Monitor DP 1.4, Convertitore per Notebook da USB Type-C a DP 4K, HDR, Cavo da 30cm, Solo Win

ID prodotto: MST14CD123DP



Questo hub MST da USB-C a DisplayPort MST consente la connessione a tre monitor DisplayPort, ad un dispositivo host compatibile DisplayPort Alt-Mode (DP Alt Mode).

Questo adattatore è dotato di un esclusivo amplificatore del segnale video che amplifica il segnale e garantisce prestazioni affidabili, anche con cavi di qualità inferiore. L'amplificatore aumenta anche la lunghezza massima del cavo DP supportato rispetto ad altre marche.

Questo splitter video da USB-C a DisplayPort consente di configurare i display in modalità estesa o duplicata. Collegando tre display 4K 60Hz indipendenti si possono creare workstation ad alte prestazioni. Ciò consente di aumentare il multi-tasking in tutta l'azienda, con un conseguente aumento della produttività.

La tecnologia MST (Multi-Stream Transport) combina più segnali video in un unico segnale/stream di uscita. Questo hub MST separa il singolo flusso di ingresso in tre segnali indipendenti, uno per ogni display abilitato al DisplayPort. Il supporto per l'High Dynamic Range (HDR) offre un aumento del contrasto, della luminosità, dei colori e della luminosità.

I dispositivi Windows che supportano lo standard DP Alt-Mode su USB-C dispongono del supporto nativo per MST. Questo hub da USB-C a DisplayPort è compatibile con i dispositivi Windows abilitati Thunderbolt 3/4 e USB4. Installazione plug-and-play, senza necessità di driver o software. Il cavo collegato da 30 cm offre opzioni per configurazioni di installazione flessibili, riducendo le sollecitazioni su porte e connettori. Inoltre, questo splitter per tre monitor è alimentato dal bus, il che significa che non è necessaria un'alimentazione esterna.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Clonare o estendete il vostro desktop su tre monitor, TV o proiettori UHD aggiuntivi
- Consente l'uso di più Monitor per l'editing di foto, video e/o contenuti digitali
- Streaming di contenuti ad alta risoluzione su più monitor

Caratteristiche

- **CONFIGURAZIONE MULTIMONITOR:** l'hub MST/splitter USB Tipo C a Triplo DP collega fino a 3 display 4K 60Hz da un host USB-C DP 1.4 con DSC. Alimentato via USB. Supporta HDR/audio a 2 canali/HDCP 2.2. Compatibile TB3/TB4/USB4, non compatibile con macOS
- **NESSUN DRIVER O SOFTWARE:** aumenta la produttività aggiungendo 3 display estesi o speculari a un laptop Windows. Utilizza le capacità delle GPU integrate o dedicate (Intel/AMD/Nvidia) consentendo prestazioni grafiche elevate con utilizzo minimo della CPU
- **COMPATIBILITÀ HARDWARE:** Triplo 4K 60Hz su PC Windows con GPU discrete o processori Intel di 12a Gen e succ dotati di DP 1.4 con DSC. Vedere la tabella delle risoluzioni per altre configurazioni. Verificare il numero di display supportati dalla propria GPU
- **CAVO EXTRA-LUNGO:** il cavo integrato da 30 cm riduce la tensione sulla porta/connettore di dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7 e successivi, HP Elite x2/laptop su supporti riser. Ideale per l'uso in viaggio tra ufficio/casa/spazi di lavoro condivisi
- **IL NOSTRO VANTAGGIO:** strumenti di connettività inclusi per i professionisti IT e i team di assistenza informatica con Windows Layout Utility che ripristina le posizioni delle app di Windows quando si ricollega l'adattatore da USBC a Triple DisplayPort

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C

Porte	3
Uscita AV	DisplayPort - 1.4
Audio	Sì
ID chipset	Synaptics VMM5330
Prestazioni	
Video Revision	DisplayPort 1.4
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DisplayPort - 2 Channel Audio
Connettore/i	
Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	3 - DisplayPort
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Windows 11 Windows 11 ARM Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
Alimentazione	
Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
Ambientale	
Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	Da 0% a 85% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	
Colore	Grigio

Lunghezza del cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Larghezza prodotto	4.1 in [10.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	1.9 oz [54.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.2 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.5 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.8 oz [108.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub MST da USB-C a 3 Porte DisplayPort
-----------------------------	--------------------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

