

3-Port USB-C Multi-Monitor Adapter, USB Type-C naar 3x DisplayPort 1.4 MST Hub, Triple 4K 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, HDR, Extra-Lange Vaste Kabel - Enkel Windows

Productcode: MST14CD123DP



Deze USB-C naar DisplayPort MST Hub kan worden verbonden met drie DisplayPort schermen via een DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) ondersteunend USB-C hostapparaat.

Deze adapter heeft een unieke videosignaal booster die het signaal versterkt en voor betrouwbare prestaties zorgt, zelfs met kabels van mindere kwaliteit. De versterker vergroot ook de maximaal ondersteunde DP-kabellengte in vergelijking met andere merken.

Met deze USB-C naar DisplayPort videosplitter kan je beeldschermen instellen in extended of gedupliceerde modus. Door drie onafhankelijke 4K 60Hz beeldschermen aan te sluiten, beschik je over een high-performance werkplek. Dit zorgt voor meer betere multitasking in je organisatie, met een hogere productiviteit als resultaat.

Multi-Stream Transport (MST) technologie combineert meerdere videosignalen in een enkel output signaal / stream. Deze MST Hub splitst één input stream op in drie onafhankelijke signalen, één voor elk DisplayPort-beeldscherm. Ondersteuning voor High Dynamic Range (HDR) biedt meer contrast, helderheid, kleuren en een grotere helderheid.

Windows-apparaten die DP Alt Mode over USB-C ondersteunen, beschikken over native ondersteuning voor MST. Deze USB-C naar DisplayPort hub is compatibel met Thunderbolt 3/4 en USB4 Windows-apparaten. Plug-and-play installatie, zonder drivers of software. De meegeleverde 30 cm lange kabel zorgt voor flexibele installatieconfiguraties, waardoor de poorten en aansluitingen minder worden belast. Bovendien is deze triple-monitor splitter bus-gevoed, en heeft dus geen externe voeding nodig.

Dit product wordt 3 jaar lang ondersteund, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Uw bureaublad spiegelen of uitbreiden naar drie extra UHD-monitors, tv's of projectors
- Gebruik extra schermen om foto's, video's en/of digitale inhoud te bewerken
- Stream content met hoge resolutie naar meerdere monitoren

Eigenschappen

- **MULTI-MONITOR CONFIGURATIE:** USB Type-C naar Triple DisplayPort MST Hub/Splitter stuurt tot 3x 4K60Hz schermen aan vanuit een USB-C DP 1.4 host met DSC; USB Powered; Ondersteunt HDR en 2ch Audio; HDCP 2.2; TB3/TB4/USB4 Compatibel; Niet compatibel met macOS
- **GEEN DRIVERS OF SOFTWARE:** Verhoog de productiviteit door twee extended of gespiegelde displays toe te voegen aan je Windows laptop; Maak gebruik van de geïntegreerde of discrete GPU's (Intel/AMD/Nvidia) voor krachtige graphics met minimaal CPU-gebruik
- **HARDWARE COMPATIBILITEIT:** Triple 4K 60Hz beschikbaar op Windows systemen met aparte GPUs of 12th gen en hoger Intel processoren met DP 1.4 en DSC; Zie tabel met resoluties voor andere configuraties; Controleer het aantal schermen dat uw GPU ondersteunt
- **EXTRA-LANGE KABEL:** Vaste 30cm kabel voor groter bereik en om de connectorbelasting te verminderen op 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro, iPad Pro, HP Elite x2 en laptops op riser stands; Ideaal voor gebruik op kantoor/thuiskantoor/gedeelde werkplekken.
- **ONS VOORDEEL:** Inclusief Connectivity tools voor IT-Professionals en IT-helpdesk supportteams met Windows Layout Utility dat de vensterindelingen van Windows apps herstelt wanneer de USB-C naar Triple DisplayPort adapter opnieuw wordt aangesloten

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive	Actief

Adapter	
AV-ingang	USB-C
Poorten	3
AV-uitgang	DisplayPort - 1.4
Audio	Ja
Chipsetcode	Synaptics VMM5330

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.4
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DisplayPort - 2 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	3 - DisplayPort

Software

Besturingssystemen	Windows 11
	Windows 11 ARM
	Windows 10 (32/64)
	Windows 8/8.1 (32/64)
	Windows 7(32/64)

Voeding

Voedingsbron	Busvoeding
--------------	------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	0% tot 85% RH (niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Kabellengte	11.8 in [30 cm]
Lengte product	1.7 in [4.3 cm]
Breedte product	4.1 in [10.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	1.9 oz [54.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.8 oz [108.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar 3x DisplayPort MST Hub
-------------	---------------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.