

3-ports multi-bildskärmsadapter - DisplayPort 1.4 till 3x 4K DisplayPort-video-splitter - Dubbel eller tredubbel 4K - DisplayPort MST-hubb för flera bildskärmar - Endast för datorer med Windows

Produkt ID: MST14DP123DP



Denna 3-port DisplayPort MST hubb låter dig skapa en högpresterande arbetsstation genom att ansluta tre DisplayPort bildskärmar till din DisplayPort enhet, som hjälper till att öka och maximera din produktivitet. Multimotor splittern stödjer High Dynamic Range (HDR) och ger skarpere bilder med förbättrad video.

Denna DP 1.4 MST-hubb ger fyra gånger upplösningen på 4K och fantastisk kvalitet på UHD vid upplösningar på upp till 7680×4320 vid 30Hz på en enda bildskärm och stöder flerskärm applikationer med lägre upplösningar och uppdateringsfrekvens, vilket möjliggör en dynamisk arbetsmiljö oavsett om du är på kontoret, hemma eller ute och reser.

Denna DisplayPort till 3x DisplayPort MST hubb gör att du kan seriekoppla tre bildskärmar till din DP dator, vilket gör det enklare att göra flera saker samtidigt. Med denna video-splitter för flera skärmar kan du spegla din skärm på flera bildskärmar, strömma oberoende innehåll till varje bildskärm eller förlänga din skärm för att skapa en videoväggseffekt.

Multiströmningstransport erbjuder en problemfri installation tack vare inbyggt stöd för alla Windows-enheter. Det erbjuder plug-and-play-installation utan drivrutiner eller programvara. Dessutom är DisplayPort MST hubben bus-strömförsedd (med den medföljande mikro-USB-kabeln), skapar en ultraportabellösning för affärs- och IT-proffs.

MST14DP123DP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Strömma eller utöka skrivbordet med ytterligare tre UHD-bildskärmar, TV-apparater eller projektorer
- Visa skarp digital skyltning med en panoramavideovägg
- Skapa iögonfallande bilder för fotografi och videografi
- Strömma högupplöst, levande innehåll på flera bildskärmar

Funktioner

- **MULTI-BILDSKÄRMSADAPTER FÖR WINDOWS:** Tredubbel DisplayPort MST-hubb driver upp till 3 x DisplayPort-skärmar i utökat eller dubblerat läge med en DP-port på Windows stationära datorer eller bärbara datorer | Ej kompatibel med macOS
- **SKÄRMUPPLÖSNING:** 3-ports DisplayPort MST-hubb stöder upp till 3 x 4K 30 Hz (UHD) på 3 skärmar | eller dubbel 4K 60 Hz | eller enkel 5K 60 Hz + 1080p | Stöder 3 ultrabreda skärmar upp till 3440x1440 | HDR för hög kontrastfärg | Fungerar med DP 1.2 (lägre upplösningar)
- **KOMPATIBILITET:** DisplayPort MST-video-splitter för tre skärmar fungerar med bärbara datorer, stationära datorer eller grafikkort | Kräver värdsystem med DP 1.4/HBR3/MST eller senare från HP, Dell, Lenovo och AMD, Nvidia och Intel grafikkort
- **BEKVÄMLIGHET:** MST-hubb med inbyggda 30 cm kablar för både ström (USB-bussdriven) och video (DP); med den här tredubbla skärmsplittern slipper du allt trassel på din arbetsplats och du behöver inte leta efter ett strömuttag
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Adaptern använder MST-teknik för att ge ursprungligt stöd för flera oberoende DP-skärmar och en drivrutinslös plug & play-installation utan videokomprimering; kan användas med Windows/Linux (macOS stöds inte)
- **CONVENIENCE:** MST (multi-stream transport) hub is equipped with a built-in 6" (15cm) cable for video (DisplayPort) and an included 19" (48cm) micro USB-A power cable (bus-powered)| Supports LPCM digital audio
- **GPU CAPABILITIES:** Please verify maximum number of displays supported by your GPU; Some GPU chips (such as Intel HD Graphics) are only capable of supporting a maximum of three displays (laptop screen may be disabled when connected to three monitors)

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
Portar	3

AV-ingång	DisplayPort - 1.4
AV-utgång	DisplayPort - 1.4
Audio	Ja
Chipset-ID	Synaptics VMM5330

Prestanda

Video Revision	DisplayPort 1.4
Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Stödda upplösningar	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DisplayPort - 7.1 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DisplayPort (20 pin) Female

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows 11(32/64) Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
-------------------	--

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet	5 % till 90 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
------	-------

Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	9.8 in [25.0 cm]
Produktbredd	1.7 in [43.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [14.0 mm]
Produktvikt	1.9 oz [55.0 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.6 in [14.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.9 oz [55.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	DisplayPort MST-hubb Micro-USB-strömkabel
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

