

Dual-monitor USB-C docking station voor Windows® met 2.5" SATA SSD/HDD Bay

Productcode: MST30C2HDPPD



Dit dual-monitor USB-C™ docking station voegt waardevolle dataopslag en back-up toe aan uw Windows® laptop, en vergemakkelijkt het creëren van een dual-monitor werkstation, direct uit de doos, omdat geen videostuurprogramma's hoeven te worden geïnstalleerd.

Met het USB-C dock kunt u uw laptop op twee DisplayPort schermen, een vast netwerk en drie USB 3.0 apparaten aansluiten, terwijl u ook beschikt over een 2,5" HDD of SSD bay, allemaal via één USB-C kabel.

Met dit USB C dock kunt u eenvoudig twee externe schermen aansluiten, zonder installatie van schermstuurprogramma's, zodat u snel aan de slag kunt.

Verbind uw USB-C laptop met:

- 2x DisplayPort schermen met een resolutie van 1920 x 1200 (60 Hz)
- 1x DisplayPort scherm met een resolutie van 3840 x 2160 (30 Hz)

Het USB 3.0 Type-C™ docking station biedt externe opslag en back-up met een geïntegreerde 2,5" SATA SSD/HDD bay. De 2,5" drive bay (SATA I, II en III) is ideaal voor professionals die krachtige externe opslag vereisen en ondersteunt back-up functies met Windows Backup of andere back-up software.

In tegenstelling tot sommige USB-C docks die alleen USB 2.0 ondersteunen en de Ethernet prestatie verminderen, biedt dit USB-C dock volle USB 3.0 en netwerkbandbreedte. Daardoor kunnen data sneller worden overgedragen bij USB 3.0 randapparaten en wordt echte gigabit Ethernet throughput ondersteunt.

Sluit uw USB apparaten aan met drie USB 3.0 poorten (inclusief een snellaadpoort). De poort replicator heeft ook een gigabit Ethernet poort (met PXE Boot) en een 3,5 mm headset poort.

Het USB-C docking station met Power Delivery (tot 60 W) kan ook voor opladen worden gebruikt via de meegeleverde 100 W voedingsadapter.

De MST30C2HDPPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

- Zorg dat de stuurprogramma's, de firmware en het besturingssysteem van uw laptop up-to-date zijn voordat u het docking station gebruikt.
- De videoweergavemogelijkheden zijn afhankelijk van de videokaart en hardwarespecificaties van uw aangesloten laptop.
- Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode en USB Power Delivery ondersteunt.
- Niet alle Thunderbolt 3 USB-C poorten ondersteunen de volle functionaliteit van de Thunderbolt 3 standaard. Zorg dat de Thunderbolt 3 poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor professionals die meerdere bronnen nodig hebben voor externe opslag of back-up van grote bestanden
- Bij met USB-C uitgevoerde laptops worden back-up functies ondersteunt met Windows Backup of andere back-up software

Eigenschappen

- Sluit eenvoudig twee DisplayPort schermen direct uit de doos aan, zonder schermstuurprogramma's te moeten installeren
- Voeg dataopslag en back-up toe met een interne 2,5 inch SATA SSD/HDD drive bay
- Sluit uw USB apparaten aan met 3x USB 3.0 (Type A) poorten, inclusief 1x snellaadpoort
- Voed en laad uw laptop met Power Delivery 2.0 (tot 60W)
- Betrouwbare gigabit Ethernet poort, met ondersteuning van zowel PXE Boot als Wake-on-LAN

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	2
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	USB Voedingsspecificatie Rev. 2.0 USB Batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 met MST IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL813 MegaChips - STDP4320 ASMedia - ASM1153E Realtek - RTL8153 C-Media - CM6533 Texas Instruments - TPS65986

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	2x DisplayPort schermen met een resolutie van 1920 x 1200 (60 Hz) 1x DisplayPort scherm met een resolutie van 3840 x 2160 (30 Hz)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja

S.M.A.R.T. Support Ja

PXE Ja

Connector(en)

Type connector(en) USB Type-C (24-polig) USB 3.0
 DisplayPort (20-polig)
 USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
 USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
 RJ-45
 3,5 mm mini-jack (4 standen)

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Een op Windows gebaseerde laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige adapterfunctionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort USB Power Delivery specificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen).

Notitie Ensure your laptop's drivers, firmware, and operating system are up to date prior to using the docking station.

For a dual-monitor configuration, the Windows laptop must support MST.

A 4K-capable HDMI display is required to achieve 4K resolution

Video output capabilities are dependent on the video card and hardware specification of your connected laptop.

Not all USB-C ports support the full functionality of the USB Type-C standard. Ensure that your laptop USB-C port supports DP Alt Mode, as well as USB Power Delivery.

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps

Not all Thunderbolt 3 USB-C ports support the full functionality of the Thunderbolt 3 standard. Ensure that your



laptop Thunderbolt 3 port supports USB Power Delivery.

This docking station provides up to 60W of Power Delivery to charge your laptop. Some laptops may have specific charging requirements such as the full 60W for charging. In the event that your laptop is not charging, simply unplug any peripheral accessories attached to the dock's USB-C port (on back of dock) and the USB 3.0 (Type-A) charging port (on front of dock) during charging. This will ensure the full 60 W of power is available for charging your laptop.

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Power Delivery	60W
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2 A
Uitgangsspanning	20V DC
Uitgangsstroom	5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	100

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	0%~95% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	6.7 in [17.0 cm]



Breedte product	3.5 in [90.0 mm]
Hoogte product	1.8 in [46.0 mm]
Gewicht product	11.3 oz [321.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.3 in [28.8 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]
Package Height	4.6 in [11.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.2 lb [1.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	docking station
	1 m USB-C kabel
	harde schijf montageschroeven
	universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

