

USB-C-dockningsstation för dubbla skärmar för Windows® - 2,5 tums SATA SSD/HDD-hårddiskfack

Produkt ID: MST30C2HDPPD



Denna USB-C™-dockningsstation för dubbla skärmar erbjuder ytterligare datalagring och säkerhetskopiering för din bärbara Windows®-dator och låter dig enkelt installera en arbetsstation med två skärmar, utan några drivrutiner.

USB-C-dockan ansluter din bärbara dator till två DisplayPort-skärmar, ett kabelbundet nätverk och tre USB 3.0-enheter, samtidigt som den innehåller ett 2,5 tums HDD- eller SSD-hårddiskfack - allt genom en enda USB-C-kabel.

Denna USB-C-dockningsstation möjliggör snabb och enkel anslutning av två externa bildskärmar, utan att du behöver installera några drivrutiner.

Anslut din bärbara dator med USB-C till:

- 2x DisplayPort-skärmar med en upplösning på 1920 x 1200 (60Hz)
- 1x DisplayPort-skärm med en upplösning på 3840 x 2160 (30Hz)

USB 3.0 Type-C™-dockningsstationen tillhandahåller extern lagring och säkerhetskopiering med ett inbyggt 2,5 tums SATA SSD/HDD-hårddiskfack. 2,5 tums hårddiskfack (SATA I, II, III) är idealiska för yrkesproffs som kräver extern lagring och stöder säkerhetskopiering med hög prestanda, via Windows Backup, eller annan programvara.

Till skillnad från vissa USB-C-dockor som kan sjunka till USB 2.0 och begränsa Ethernet-prestanda, så erbjuder denna USB-C-docka fullständig USB 3.0 och nätverksbandbredd. Detta ger snabbare dataöverföringshastigheter för kringutrustning med USB 3.0 och det stöder sann Gigabit Ethernet-nätverksgenomströmning.

Anslut dina USB-enheter med tre USB 3.0-portar (inklusive en snabbbladdare). Portreplikatorn

tillhandahåller även en Gigabit Ethernet RJ45-port (med PXE-start) och 3,5 mm headset-port.


USB-C-dockningsstationen med strömförsörjning (upp till 60 W) stöder laddning via den medföljande strömadaptern på 100 W.

MST30C2HDPPD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

- Se till att din bärbara dators drivrutiner, inbyggda programvara och operativsystem är uppdaterade innan du använder dockningsstationen.
- Möjligheter att sända video beror på videokortet och hårdvaruspecifikation på din anslutna bärbara dator.
- Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din bärbara dators USB-C-port stöder DP alt-läge och USB Power Delivery.
- Inte alla Thunderbolt 3 USB-C-portar har stöd för Thunderbolt 3-standardens alla funktioner. Se till att din bärbara dators Thunderbolt 3-port stöder USB Power Delivery.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för proffs som behöver flera källor för extern lagring och säkerhetskopiering av stora filer.
- För bärbara USB-C-utrustade datorer. Stöder backupfunktioner med Windows Backup eller annan backupprogramvara

Funktioner

- Anslut enkelt två DisplayPort-skärmar utan att du behöver installera drivrutiner för skärmarna
- Extra datalagring och kapacitet för säkerhetskopiering med ett internt 2,5" SATA SSD/HDD-hårddiskfack
- Anslut dina USB-enheter med 3x USB 3.0 Type-A-portar inklusive en snabbbladdare.

- Strömsätt och ladda din bärbara dator med Power Delivery 2.0 (upp till 60 W)
- Pålitlig Gigabit Ethernet-port (med stöd för PXE-start) och Wake-on-LAN

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Busstyp	USB-C
Industristandarder	USB Power Delivery Specification Rev. 2.0 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 med MST IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL813 MegaChips - STDP4320 ASMedia - ASM1153E Realtek - RTL8153 C-Media - CM6533 Texas Instruments - TPS65986

Prestanda

Wake On Lan	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	2x DisplayPort-skärm med en upplösning på 1920 x 1200 (60Hz) 1x DisplayPort-skärm med en upplösning på 3840 x 2160 (30Hz)

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
PXE	Ja
Kontakt(er)	
Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps) 2 - DisplayPort (20-stifts) 1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbbladdning) 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - 3.5 mm minijack (4-polig)
Mjukvara	
OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
Särskilda anmärkningar/krav	
System- och kabelkrav	En bärbar Windows-dator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste världens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge)
Obs.	Ensure your laptop's drivers, firmware, and operating system are up to date prior to using the docking station. For a dual-monitor configuration, the Windows laptop must support MST. A 4K-capable HDMI display is required to achieve 4K resolution Video output capabilities are dependent on the video card and hardware specification of your connected laptop.

Not all USB-C ports support the full functionality of the USB Type-C standard. Ensure that your laptop USB-C port supports DP Alt Mode, as well as USB Power Delivery.

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps

Not all Thunderbolt 3 USB-C ports support the full functionality of the Thunderbolt 3 standard. Ensure that your laptop Thunderbolt 3 port supports USB Power Delivery.

This docking station provides up to 60W of Power Delivery to charge your laptop. Some laptops may have specific charging requirements such as the full 60W for charging. In the event that your laptop is not charging, simply unplug any peripheral accessories attached to the dock's USB-C port (on back of dock) and the USB 3.0 (Type-A) charging port (on front of dock) during charging. This will ensure the full 60 W of power is available for charging your laptop.

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Power Delivery	60W
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2 A
Utspänning	20V DC
Utström	5 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	100

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	0%~95% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart & silver
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	39.4 in [1000 mm]
Produktlängd	6.7 in [17.0 cm]
Produktbredd	3.5 in [9.0 cm]
Produkthöjd	1.8 in [4.6 cm]
Produktvikt	11.3 oz [321.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.3 in [28.8 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]
Paketets höjd	4.6 in [11.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.2 lb [1.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
	1 - 1 m USB-C-kabel
	4 - monteringskruvar för hårddisk
	1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.