

Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Product ID: MSTCDP123DP

Questo hub MST USB-C a DisplayPort a 3 porte consente di collegare tre monitor DisplayPort a un dispositivo USB Type-C Windows, offrendo un modo pratico per elevare al massimo la produttività.

I dispositivi stanno raggiungendo livelli inediti di portabilità con il conseguente rischio di avere a disposizione meno uscite video e solo il piccolo schermo integrato. A risolvere il problema ci pensa questo hub MST, che agevola il multitasking consentendo di collegare tre display a un computer con tecnologia USB-C.

Grazie a questo splitter USB-C a DisplayPort, è possibile eseguire il mirroring del display su monitor aggiuntivi o trasmettere contenuti distinti su ogni display, l'ideale per i viaggi o gli hot-desk.

La tecnologia Multi-Stream Transport (MST) sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema e al contempo garantire risoluzioni UHD 4K su massimo due monitor contemporaneamente. In più, lo splitter multi-monitor è perfetto per tutte le applicazioni ad alta risoluzione, come la progettazione grafica e l'imaging in campo medico, in quanto è in grado di assicurare una risoluzione in uscita HD 1080p su tre display indipendenti.

La tecnologia MST assicura una configurazione semplice, poiché funziona in modo nativo su tutti i dispositivi Windows che supportano lo standard DisplayPort Alternate Mode tramite USB Type-C. Questo adattatore multi-monitor USB-C è compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3 e supporta l'installazione plug-and-play senza richiedere driver o software aggiuntivi. Inoltre, essendo alimentato tramite la porta USB-C, non è necessario usare cavi di alimentazione esterni.

Il prodotto MSTCDP123DP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Estensione del desktop su monitor o display aggiuntivi
- Creazione di un sistema di segnaletica digitale con un video wall panoramico
- Visualizzazione su più monitor per evitare lo scorrimento orizzontale
- Modifica di file multimediali su display aggiuntivi con qualsiasi orientamento
- Ideale per i viaggi o gli hot-desk

Features

- Ottimizzazione della produttività grazie al collegamento di tre display al computer tramite lo splitter DisplayPort
 - Hub MST per una soluzione multi-monitor più conveniente rispetto alle tradizionali docking station per computer
 - La tecnologia MST sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema
 - Supporta risoluzioni Ultra HD 4K per massimo due monitor
 - Connessione senza pensieri grazie al connettore USB-C reversibile
-

Hardware	Warranty	3 Years
	Ingresso AV	USB-C
	Porte	3
	Uscita AV	DisplayPort - 1.2
	Audio	Yes
	ID chipset	MegaChips - STDP4320 VIA/VLI - VL100
Prestazioni	Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 a 30 hz
	Risoluzioni supportate	<p>Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.</p><p>Average resolution bandwidth allocation</p><p><small>1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%</small></p>
	Widescreen supportato	
	Specifiche audio	1920x1200 @60hz - 30% 2560x1440 @60hz - 35% 2560x1600 @60hz - 38% 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%</small></p><p><small>Note: Exceeding 100% will reduce functionality.</small></p>
		Yes DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Connettore/i	Connettore A	USB-C (24 pin) DisplayPort Alt Mode
	Connettore B	DisplayPort (20 pin)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 10, 8.1, 8
Note/requisiti speciali	Nota	Questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che sono in grado di supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Tipo enclosure	Plastic
	Lunghezza cavo	12.7 in [3.2 cm]
	Lunghezza prodotto	3.1 in [78 mm]
	Larghezza prodotto	2.4 in [60 mm]
	Altezza prodotto	0.7 in [18 mm]
	Peso prodotto	3.0 oz [86 g]
Informazioni confezione	Package Length	6.9 in [1.8 cm]
	Package Width	5.7 in [1.4 cm]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Peso spedizione (confezione)	6.0 oz [169 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Hub MST
	Incluso nella confezione	guida di avvio rapido

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

