

3-Port USB-C Multi-Monitor Adapter, USB Type-C naar 3x DisplayPort 1.2 MST Hub, Triple 1080p 30Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, Extra-Lange Vaste Kabel - Enkel Windows

Productcode: MSTCDP123DP



Met deze 3-poorts USB-C naar DisplayPort MST hub kunt u drie DisplayPort schermen op uw USB Type-C Windows apparaat aansluiten, zodat u uw productiviteit gemakkelijk kunt maximaliseren.

Nu apparaten steeds mobieler worden dan ooit tevoren, kunt u over minder video-uitgangen beschikken, waardoor u dus alleen uw kleine geïntegreerde scherm kunt gebruiken. Deze MST hub lost dat probleem op omdat u drie schermen op uw USB-C computer kunt aansluiten, zodat multitasken nog gemakkelijker wordt.

Met deze USB-C naar DisplayPort splitter kunt u uw scherm op aanvullende schermen spiegelen of onafhankelijke content naar elk scherm streamen, waardoor hij het ideale accessoire voor reizen of hot-desking is.

Multi-Stream Transport (MST) technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot een minimum te beperken, terwijl u tegelijkertijd UHD 4K resoluties voor tot twee schermen kunt bieden. Omdat de multi-monitor splitter ook HD 1080p op drie onafhankelijk schermen kan weergeven, is hij perfect voor alle high-resolution applicaties zoals grafisch ontwerp en medische beeldvorming.

MST kan eenvoudig worden geïnstalleerd, omdat het natief werkt op elk Windows apparaat dat DP Alt Mode over USB Type-C ondersteunt. Deze USB-C multi-monitor adapter is Thunderbolt 3 compatibel en biedt plug & play installatie zonder dat stuurprogramma's of software vereist zijn. Bovendien wordt deze DP MST hub door de USB-C poort gevoed, d.w.z. dat geen externe voedingskabels noodzakelijk zijn.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit extra schermen aan op uw USB-C apparaat
- Gebruik één scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op een ander scherm uw documenten opstelt
- Combineer meerdere schermen tot een scherm zodat u niet meer zijwaarts hoeft te scrollen
- Maak een panoramische videowand voor DisplayPort narrowcasting-toepassingen
- Bewerk beelden, video- of audioclips op twee schermen in elke stand of met elke resolutie

Eigenschappen

- **MULTI-MONITOR CONFIGURATIE:** USB Type-C naar Triple DisplayPort adapter/splitter hub stuurt tot drie 1080p 60Hz of twee 4K 30Hz schermen aan vanuit een USB-C DP Alt-Mode poort op een Windows laptop; TB3/TB4/USB4 Compatibel; Niet compatibel met macOS
- **GEEN DRIVERS OF SOFTWARE:** Verhoog de productiviteit door twee extended of gespiegelde displays toe te voegen aan je Windows laptop; Maak gebruik van de geïntegreerde of discrete GPU's (Intel/AMD/Nvidia) voor krachtige graphics met minimaal CPU-gebruik
- **HARDWARE COMPATIBILITEIT:** Host systeem moet DP Alt Mode 1.2 / HBR2 / MST ondersteunen; Controleer het maximum aantal schermen dat wordt ondersteund door uw GPU; Sommige GPU's (zoals Intel HD Graphics) kunnen slechts maximaal drie schermen ondersteunen
- **EXTRA-LANGE KABEL:** Vaste 30cm kabel voor groter bereik en om de connectorbelasting te verminderen op 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro, iPad Pro, HP Elite x2 en laptops op riser stands; Ideaal voor gebruik op kantoor/thuiskantoor/gedeelde werkplekken.
- **ONS VOORDEEL:** Inclusief Connectivity tools voor IT-Professionals en IT-helpdesk supportteams met Windows Layout Utility dat de vensterindelingen van Windows apps herstelt wanneer de USB-C naar Triple DisplayPort adapter opnieuw wordt aangesloten

Hardware

Garantiebeleid

3 Years

AV-ingang	USB-C
Poorten	3
AV-uitgang	DisplayPort - 1.2
Audio	Ja
Chipsetcode	MegaChips - STDP4320 VIA/VLI - VL100

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 30hz
Ondersteunde resoluties	<p>Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.</p><p>Average resolution bandwidth allocation</p><p><small>1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
	1920x1200 @60hz - 30%
	2560x1440 @60hz - 35%
	2560x1600 @60hz - 38%
	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%</small></p><p><small>Note: Exceeding 100% will reduce functionality.</small></p>
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DisplayPort - 5.1 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	3 - DisplayPort (20-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows 11, 11 ARM, 10, 8.1, 8
--------------------	--------------------------------

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Notitie	Your USB-C equipped device must support video (DP alt mode) to work with this adapter
---------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Fysieke
eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	12.7 in [322 mm]
Lengte product	3.1 in [7.8 cm]
Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
Gewicht product	3.0 oz [86.0 g]

Verpakkingsinfor-
matie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.6 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.9 oz [168.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - MST hub
	1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.