

3-portars USB-C-adapter för flera bildskärmar, USB Type-C till 3x DisplayPort 1.2
MST-hubb, tredubbel 1080p 30 Hz DP-skärmförlängare/-splitter för bärbar dator, extra
lång inbyggd kabel - endast för Windows

Produkt ID: MSTCDP123DP



Med denna 3-ports USB-C till DisplayPort MST-hubb kan du ansluta tre DisplayPort-skärmar till din USB Type-C Windows-enhet, vilket hjälper dig att maximera din produktivitet.

Då dagens enheter blir allt mer bärbara kan du inte låta dig begränsas till färre videoutgångar och din lilla integrerade skärm. Denna MST-hubb ger dig en lösning som låter dig ansluta tre bildskärmar till din USB-C-dator, vilket gör det mycket enklare att göra flera saker samtidigt.

Med denna USB-C till DisplayPort-splitter kan du spegla din bildskärm på ytterligare bildskärmar eller strömma oberoende innehåll till varje bildskärm, vilket gör den till det perfekta tillbehöret för resor eller "hot-desking".

Multi-Stream Transport (MST) -tekniken använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar för upp till två skärmar samtidigt. Eftersom splittern för flera skärmar kan sända HD i 1080p på tre oberoende skärmar är den dessutom perfekt för högupplösta uppgifter som till exempel grafisk design och medicinska bilder.

MST har en problemfri installation tack vare inbyggt stöd för alla Windows-enheter som stöder DP alt-läge över USB Type-C. Den här USB-C adaptern för flera skärmar är Thunderbolt 3-kompatibel och erbjuder garanterad snabbkoppling och installation utan behov av särskilda drivrutiner eller programvaror. Dessutom drivs denna DP MST-hubb av USB-C-porten, vilket innebär att ingen extern nätkabel behövs.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Utvidga skrivbordet till ytterligare bildskärmar eller skärmar
- Skapa dynamisk digital skyltning med en panoramavideovägg
- Täcker flera skärmar för att undvika sidrullning
- Redigera media på flera skärmar i alla riktningar
- Perfekt för resor eller "hot-desking"

Funktioner

- **KONFIGURATION FÖR FLERA BILDSKÄRMAR:** USB Type-C till tredubbel DisplayPort-adapter/-splitterhubb driver upp till tre 1080p 60 Hz eller två 4K 30 Hz skärmar med en USB-C DP-alt-lägesport på bärbara Windows-datorer. TB3/TB4/USB4-kompatibel. Ej kompatibel med macOS
- **INGA DRIVRUTINER ELLER PROGRAMVARA:** Öka produktiviteten genom att lägga till tre utökade eller speglade skärmar till en bärbar Windows-dator. Utnyttja integrerade eller diskreta GPU-funktioner (Intel/AMD/Nvidia) för högpresterande grafik med minimal CPU-användning
- **HÅRDVARUKOMPATIBILITET:** Värdsystemet måste stödja DP-alt-läge 1.2/HBR2/MST. Kontrollera det maximala antalet skärmar som stöds av din GPU. Vissa GPU-chip (som Intel HD Graphics) kan bara stödja maximalt tre skärmar.
- **EXTRA LÅNG KABEL:** 30 cm inbyggd kabel för utökad räckvidd minskar belastningen på porten/kontakten på 2-i-1-enheter som Surface Pro 7, HP Elite x2/bärbara datorer på höj- och sänkbara stativ. Perfekt att använda när du reser, på kontoret, hemmakontoret och delade arbetsytor
- **VÅR FÖRDEL:** Inkluderade anslutningsverktyg för IT-proffs och IT-supportteam med Windows Layout Utility som återställer Windows-apparnas placering när USB-C till tredubbel DisplayPort-adapter ansluts på nytt

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

AV-ingång	USB-C
Portar	3
AV-utgång	DisplayPort - 1.2
Audio	Ja
Chipset-ID	MegaChips - STDP4320 VIA/VLI - VL100

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Maximal digital upplösning	3840x2160 @ 30 Hz
Stödda upplösningar	<p>Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.</p><p>Average resolution bandwidth allocation</p><p><small>1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
	1920x1200 @60hz - 30%
	2560x1440 @60hz - 35%
	2560x1600 @60hz - 38%
	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%</small></p><p><small>Note: Exceeding 100% will reduce functionality.</small></p>
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DisplayPort - 5.1 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	3 - DisplayPort (20-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows 10, 11, 11 ARM
-------------------	------------------------

Särskilda

anmärkningar/krav

Obs. Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	12.7 in [322 mm]
Produktlängd	3.1 in [7.8 cm]
Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.8 cm]
Produktvikt	3.0 oz [86.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.9 in [17.6 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.9 oz [168.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - MST-hubb
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.