

Adattatore USB-C a HDMI a 3 porte, Mst hub USB Tipo C a 3x HDMI, triplo estensore/splitter HDMI 1080p 60Hz per laptop USB Type-C, cavo integrato extra-lungo da 30 cm - Solo Windows

ID prodotto: MSTCDP123HD



Questo hub MST USB-C a HDMI a 3 porte consente di collegare tre monitor HDMI a un dispositivo USB Type-C Windows, offrendo un modo pratico per elevare al massimo la produttività.


I dispositivi stanno raggiungendo livelli inediti di portabilità con il conseguente rischio di avere a disposizione meno uscite video e solo il piccolo schermo integrato. A risolvere il problema ci pensa questo hub MST, che agevola il multitasking consentendo di collegare tre display a un computer con tecnologia USB-C.

Grazie a questo splitter video USB-C a HDMI, è possibile eseguire il mirroring del display su monitor aggiuntivi o trasmettere contenuti distinti su ogni display, l'ideale per i viaggi o gli hot-desk.

La tecnologia MST sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema e al contempo garantire risoluzioni UHD 4K su massimo due monitor contemporaneamente. In più, l'hub USB-C è perfetto per tutte le applicazioni ad alta risoluzione, come la progettazione grafica e l'imaging in campo medico, in quanto è in grado di assicurare una risoluzione in uscita HD 1080p su tre display indipendenti.

La tecnologia MST assicura una configurazione semplice, poiché funziona in modo nativo su tutti i dispositivi Windows che supportano lo standard DisplayPort Alternate Mode tramite USB Type-C. Questo adattatore USB-C a HDMI è compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3 e supporta l'installazione plug-and-play senza richiedere driver o software aggiuntivi. Inoltre, essendo alimentato tramite la porta USB-C, non è necessario usare cavi di alimentazione esterni.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Estensione del desktop su monitor o display aggiuntivi
- Creazione di un sistema di segnaletica digitale con un video wall panoramico
- Visualizzazione su più monitor per evitare lo scorrimento orizzontale
- Modifica di file multimediali su display aggiuntivi con qualsiasi orientamento
- Ideale per i viaggi o gli hot-desk

Caratteristiche

- **CONFIGURAZIONE MULTIMONITOR:** l'hub MST/splitter USB Tipo C a triplo HDMI collega fino a 3 monitor 1080p 60HZ o 2x 4K 30Hz da un computer Windows USB-C con DP Alt-Mode. Compatibile con TB3/TB4/USB4, non compatibile con macOS
- **NESSUN DRIVER O SOFTWARE:** aumenta la produttività aggiungendo 3 display estesi o speculari a un laptop Windows. Utilizza le capacità delle GPU integrate o dedicate (Intel/AMD/Nvidia) consentendo prestazioni grafiche elevate con utilizzo minimo della CPU
- **COMPATIBILITÀ HARDWARE:** il sistema host deve supportare la modalità DP Alt 1.2 /HBR2/MST. Verificare il numero massimo di display supportati dalla propria GPU. Alcuni chip GPU (come Intel HD Graphics) sono in grado di supportare un massimo di tre display
- **CAVO EXTRA-LUNGO:** il cavo integrato da 30 cm riduce la tensione della porta/connettore USB-C su dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7/8/9, HP Elite x2/laptop su riser. Ideale per l'uso negli spostamenti tra ufficio/ufficio/casa/spazi di lavoro condivisi
- **IL NOSTRO VANTAGGIO:** strumenti di connettività inclusi per i professionisti IT e i team di supporto dell'help-desk IT con Windows Layout Utility che ripristina le posizioni delle app di Windows quando si ricollega l'adattatore USBC a triplo HDMI

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB-C

Porte	3
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
ID chipset	MegaChips - STDP4320 VIA/VLI - VL100

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 a 30 hz
Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	3 - HDMI (19 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 11 Windows 11 ARM Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
-------------------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	50-90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Variante colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	11.8 in [300 mm]
Lunghezza prodotto	4.1 in [10.5 cm]
Larghezza prodotto	2.6 in [6.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	4.2 oz [118.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.6 in [24.4 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Package Height	2.6 in [6.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	10.4 oz [294.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub MST
--------------------------	-------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

