

Adaptador USB-C Multimonitor de 3 Puertos - Hub Concentrador MST USB Tipo C a 3 Puertos HDMI - Divisor Splitter HDMI Triple 1080p 60Hz - Solo para Windows

ID del Producto: MSTCDP123HD



Este concentrador MST USB-C a HDMI de 3 puertos le permite conectar tres monitores HDMI a su dispositivo Windows equipado con USB Type-C, lo cual ayuda de forma práctica a lograr la máxima productividad.


Con dispositivos cada vez más portátiles, puede verse limitado si tiene pocas salidas de video y tiene que conformarse con la pequeña pantalla integrada de su dispositivo. Este concentrador MST resuelve sus problemas técnicos, ya que le permite conectar tres pantallas individuales a una computadora equipada con USB-C, lo cual facilita el trabajo multitarea.

Mediante el uso de este multiplicador de video USB-C a HDMI puede duplicar el contenido de su pantalla en monitores adicionales o transmitir contenido independiente a cada pantalla, lo cual resulta ideal como accesorio al viajar o compartir una oficina.

La tecnología MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) utiliza su tarjeta de video existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K UHD en hasta dos monitores simultáneamente. Además, dado que el concentrador USB-C ofrece salida de alta definición (HD) 1080p en tres pantallas independientes, resulta perfecto para todas las aplicaciones de alta resolución, como el diseño gráfico y las imágenes de uso médico.

MST le ofrece una fácil configuración, ya que funciona a nivel nativo en cualquier dispositivo Windows compatible con modo Alt (alternativo) de DisplayPort a través de USB Type-C. Este adaptador USB-C a HDMI es compatible con Thunderbolt 3 y ofrece instalación plug-and-play, lo cual no requiere software ni controladores. Asimismo, este adaptador para triple monitor se alimenta mediante el puerto USB-C, lo cual significa que no se requieren cables de alimentación externa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Extienda su escritorio a monitores o pantallas adicionales
- Cree señalización digital mediante un mosaico de video panorámico
- Se extiende a varios monitores para evitar tener que usar la barra de desplazamiento lateral
- Edite contenido multimedia en varias pantallas, en cualquier orientación
- Ideal al viajar o desplazarse o compartir una oficina temporal

Características

- **CONFIGURACIÓN MULTI-MONITOR:** Adaptador hub USB Tipo-C a HDMI triple que maneja hasta tres monitores 1080p 60Hz o dos 4K 30Hz utilizando un puerto USB C DP Alt-Mode en laptops Windows - Compatible con TB3/TB4/USB4 - No es compatible con macOS
- **SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE:** Aumente la productividad añadiendo tres pantallas extendidas o en espejo a una laptop con Windows - Utilice las capacidades de la GPU integrada o discreta permitiendo gráficos de alto rendimiento con un uso mínimo de la CPU
- **COMPATIBILIDAD DEL HARDWARE:** El sistema anfitrión debe admitir DP Alt Mode 1.2 / HBR2 / MST - Compruebe el número máximo de pantallas que admite su GPU - Algunos chips de GPU (como los gráficos Intel HD) sólo admiten un máximo de tres pantallas
- **CABLE EXTRA LARGO:** El cable integrado de 30cm para un mayor alcance reduce la tensión del puerto en dispositivos 2 en 1 como Surface Pro 7 y superiores, HP Elite x2/laptops en soportes elevadores - Ideal para uso en viajes u oficinas
- **NUUESTRA VENTAJA:** Herramientas de conectividad incluidas para profesionales de TI y equipos de asistencia técnica con Windows Layout Utility, que restaura las ubicaciones de las aplicaciones de Windows al volver a conectar el adaptador

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C

Cantidad de Puertos	3
Salida A/V	HDMI - 1.4
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	MegaChips - STDP4320 VIA/VLI - VL100

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio

Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	3 - HDMI (19 pines)

Software

Compatibilidad OS	Windows 11 Windows 11 ARM Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
-------------------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	50 a 90%

Características Físicas

Color	Negro
Color Acentuado	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	11.8 in [300 mm]
Longitud del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Ancho del Producto	2.6 in [6.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	4.2 oz [118.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.6 in [24.4 cm]
Ancho de la Caja	6.0 in [15.3 cm]
Altura de la Caja	2.6 in [6.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.4 oz [294.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador MST
---------------------	----------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.