

## USB C naar HDMI multi-monitor adapter - 3-poort MST hub

Productcode: MSTCDP123HD



Met deze 3-poorts USB-C naar HDMI MST hub kunt u drie HDMI schermen op uw USB Type-C Windows apparaat aansluiten, zodat u uw productiviteit gemakkelijk kunt maximaliseren.

Nu apparaten steeds mobieler worden dan ooit tevoren, kunt u over minder video-uitgangen beschikken, waardoor u dus alleen uw kleine geïntegreerde scherm kunt gebruiken. Deze Multi-Stream Transport hub lost dat probleem op omdat u drie schermen op uw USB-C computer kunt aansluiten, zodat multitasken nog gemakkelijker wordt.

Met deze USB-C naar HDMI videosplitter kunt u uw scherm op aanvullende schermen spiegelen of onafhankelijke content naar elk scherm streamen, waardoor hij het ideale accessoire voor reizen of hot-desking is.

MST technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot een minimum te beperken, terwijl u tegelijkertijd UHD 4K resoluties voor tot twee schermen kunt bieden. Omdat de USB-C hub ook HD 1080p op drie onafhankelijk schermen kan weergeven, is hij perfect voor alle high-resolution applicaties zoals grafisch ontwerp en medische beeldvorming.

Multi-Stream Transport kan eenvoudig worden geïnstalleerd, omdat het natief werkt op elk Windows apparaat dat DP Alt Mode over USB Type-C ondersteunt. Deze USB-C naar HDMI adapter is Thunderbolt 3 compatibel en biedt plug & play installatie zonder dat stuurprogramma's of software vereist zijn. Bovendien wordt deze triple-monitor adapter door de USB-C poort gevoed, d.w.z. dat geen externe voedingskabels noodzakelijk zijn.

De MSTCDP123HD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Sluit extra schermen aan op uw USB-C apparaat
- Gebruik één scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op een ander scherm uw documenten opstelt
- Sluit uw USB-C apparaat dat DP Alt Mode ondersteunt aan op drie high-resolution schermen op uw werkstation
- Edit media across additional displays in any orientation
- Ideal for travel or hot-desking

## Eigenschappen

- Maximaliseer uw productiviteit door drie schermen via de DisplayPort splitter op uw computer aan te sluiten
- De USB-C hub biedt een multi-monitor oplossing die goedkoper is dan traditionele computer docking stations
- Verhoog de externe videoprestatie met ondersteuning van resoluties tot 4K op twee schermen tegelijkertijd
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- EASY TO USE: This triple or dual monitor adapter uses MST technology to natively support your HDMI monitors allowing for a driverless plug & play setup; fully compatible with Windows systems

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	3
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Chipsetcode	MegaChips - STDP4320
	VIA/VLI - VL100

---

## Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 bij 30 hz
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio

---

## Connector(en)

Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	HDMI (19-polig)

---

## Software

Besturingssystemen	Windows 10 (32/64)  Windows 8/8.1 (32/64)  Windows 7 (32/64)
--------------------	--

---

## Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	50-90%

---

## Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Accentkleur	Zwart



Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	11.8 in [30 cm]
Lengte product	4.1 in [10.5 cm]
Breedte product	2.6 in [65 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	4.2 oz [118 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	6.1 in [15.4 cm]
Package Height	2.4 in [62 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.6 oz [299 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	MST hub
-------------	---------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

