

3-portars USB-C-adapter för flera bildskärmar, USB Type-C till 3x HDMI MST-hubb, tredubbel 1080p 60 Hz HDMI-förlängare/-splitter för bärbar dator, extra lång inbyggd kabel - endast för Windows

Produkt ID: MSTCDP123HD



Med denna 3-ports USB-C till HDMI MST-hubb kan du ansluta tre HDMI-skärmar till din USB Type-C Windows-enhet, vilket hjälper dig att maximera din produktivitet.


Då dagens enheter blir allt mer bärbara kan du inte låta dig begränsas till färre videoutgångar och din lilla integrerade skärm. Denna multiströmningstransporthubb ger dig en lösning som låter dig ansluta tre bildskärmar till din USB-C-dator, vilket gör det mycket enklare att göra flera saker samtidigt.

Med denna USB-C till HDMI video-splitter kan du spegla din bildskärm på ytterligare bildskärmar eller strömma oberoende innehåll till varje bildskärm, vilket gör den till det perfekta tillbehöret för resor eller "hot-desking".

MST-tekniken använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar för upp till två skärmar samtidigt. Eftersom USB-C-hubben kan sända HD i 1080p på tre oberoende skärmar är den dessutom perfekt för alla högupplösta uppgifter som till exempel grafisk design och medicinska bilder.

Multiströmningstransport erbjuder en problemfri installation tack vare inbyggt stöd för alla Windows-enheter som stöder DP alt-läge över USB Type-C. Den här USB-C till HDMI-adaptern är Thunderbolt 3-kompatibel och erbjuder garanterad snabbkoppling och installation utan särskilda drivrutiner eller programvaror. Dessutom drivs denna adapter för tre skärmar av USB-C-porten, vilket innebär att ingen extern nätkabel behövs.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Utvidga skrivbordet till ytterligare bildskärmar eller skärmar
- Skapa dynamisk digital skyltning med en panoramavideovägg
- Täcker flera skärmar för att undvika sidrullning
- Redigera media på flera skärmar i alla riktningar
- Perfekt för resor eller "hot-desking"

Funktioner

- **KONFIGURATION FÖR FLERA BILDSKÄRMAR:** USB Type-C till tredubbel HDMI-adapter/-splitterhubb driver upp till tre 1080p 60 Hz eller två 4K 30 Hz skärmar med en USB C DP-alt-lägesport på Windows bärbara datorer. TB3/TB4/USB4-kompatibel. Ej kompatibel med macOS
- **INGA DRIVRUTINER ELLER PROGRAMVARA:** Öka produktiviteten genom att lägga till tre utökade eller speglade skärmar till en bärbar Windows-dator. Utnyttja integrerade eller diskreta GPU-funktioner (Intel/AMD/Nvidia) för högpresterande grafik med minimal CPU-användning
- **HÅRDVARUKOMPATIBILITET:** Värdsystemet måste stödja DP-alt-läge 1.2/HBR2/MST. Kontrollera det maximala antalet skärmar som stöds av din GPU. Vissa GPU-chip (som Intel HD Graphics) kan bara stödja maximalt tre skärmar.
- **EXTRA LÅNG KABEL:** 30 cm inbyggd kabel för utökad räckvidd minskar belastningen på USB-C-porten/kontakten på 2-i-1-enheter som Surface Pro 7/8/9, HP Elite x2/bärbara datorer på höj- och sänkbara stativ. Perfekt att använda när du reser, på kontoret, hemmakontoret och delade arbetsytor
- **VÅR FÖRDEL:** Inkluderade anslutningsverktyg för IT-proffs och IT-supportteam med Windows Layout Utility som återställer Windows-apparnas placering när USB-C till tredubbel HDMI-adapter ansluts på nytt

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

AV-ingång	USB-C
Portar	3
AV-utgång	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Chipset-ID	MegaChips - STDP4320
	VIA/VLI - VL100

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal digital upplösning	3840x2160 @30 Hz
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	3 - HDMI (19-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows 11 Windows 11 ARM Windows 10 (32/64)
-------------------	--

Windows 8/8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	50-90 %

Utseende

Färg	Svart
Detaljfärg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	11.8 in [300 mm]
Produktlängd	4.1 in [10.5 cm]
Produktbredd	2.6 in [6.5 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	4.2 oz [118.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.6 in [24.4 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Paketets höjd	2.6 in [6.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	10.4 oz [294.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - MST-hubb
-----------------	--------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.