

3-ports DisplayPort 1.2-splitter, DisplayPort till 3x DP-adapter för flera bildskärmar, dubbel 4K 30 Hz och 1080p 60 Hz Dator MST-hubb - Endast Windows

Produkt ID: MSTDP123DP



This MST hub lets you connect three monitors to your DisplayPort™ (DP) 1.2 equipped Windows® laptop or desktop.

The newest generations of computers are more portable than ever, which often means that you're left with fewer video outputs and smaller integrated screens. This MST hub solves both of these problems by letting you connect three additional displays to your computer, which makes multitasking much easier.


With the MST hub, you can use DisplayPort video adapters and cable adapters that enable you to connect HDMI, VGA or DVI displays. This ensures your MST hub will be compatible with virtually any television, monitor or projector. This MST hub is VESA and DisplayPort certified to support DP 1.2 enabled systems, for seamless integration with your existing video equipment.

Using the MST hub, you can extend your desktop onto additional monitors and stream independent content to each display giving you the freedom to multitask and increase your productivity. You can also mirror the same image onto multiple displays for remote viewing applications such as digital signage.

MST technology uses your existing video card to minimize the use of system resources while delivering Ultra HD 4K resolutions. This unprecedented performance makes MST perfect for high-resolution applications such as graphic design, gaming and medical imaging.

The MSTDP123DP supports plug-and-play installation for a hassle-free setup, and is backed by a StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skriver ett dokument på en annan
- Docka din DP 1.2-enhet och lägg till tre högupplösta skärmar vid din arbetsstation
- Skapa en videovägg med panorama för digitala DisplayPort-skyltar
- Redigera bilder, video- eller audio-klipp över tre skärmar i vilken orientering eller upplösning som helst
- Perfekt för att visa ett kalkylblad/arbetsblad över alla tre skärmarna för att slippa skrolla
- Njut av panoramabilder i spel och visa samtidigt hjälpsamma koder/guider på en tredje skärm

Funktioner

- **KONFIGURATION FÖR FLERA BILDSKÄRMAR:** DisplayPort 1.2 MST-hubb för tre bildskärmar driver upp till 2x 4K 30 Hz (UHD) + 1x 1080p 60 Hz DisplayPort-bildskärmar med en DP-videoport på en stationär eller bärbar Windows-dator. Ej kompatibel med macOS
- **INGA DRIVRUTINER ELLER PROGRAMVARA:** Öka produktiviteten genom att lägga till tre utökade eller speglade skärmar till en Windows-dator. Utnyttja integrerade eller diskreta GPU-funktioner (Intel/AMD/Nvidia) för högpresterande grafik med minimal CPU-användning
- **HÅRDVARUKOMPATIBILITET:** Värdsystemet måste stödja DP 1.2/HBR2/MST. Kontrollera det maximala antalet skärmar som stöds av din GPU. Vissa GPU-chip (som Intel HD Graphics) kan bara stödja maximalt tre skärmar.
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Utöka skrivbordet vid din arbetsstation på kontoret/hemmakontoret. DisplayPort-låsning säkerställer en tillförlitlig anslutning och förhindrar oavsiktlig fränkoppling. Ej kompatibel med HDMI-utgångsportar. Universal strömadapter ingår
- **VÅR FÖRDEL:** Inkluderade anslutningsverktyg för IT-proffs och IT-supportteam med Windows Layout Utility som återställer Windows-apparnas placering när 3-ports DisplayPort-adaptorn för flera bildskärmar ansluts på nytt

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
Portar	3
AV-utgång	DisplayPort - 1.2
Audio	Ja
Chipset-ID	MegaChips - STDP4320

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Maximal digital upplösning	Upp till 4K
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DisplayPort - 5.1 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B	3 - DisplayPort (20-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows 11
	Windows 10 (32/64)
	Windows 8/8.1 (32/64)
	Windows 7(32/64)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	DisplayPort 1.2 med MST+HBR2-stöd från GPU krävs för oberoende sändningar till skärmar
------	--

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.5 A
Utspanning	5 DC
Utström	3A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	15

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	7.5 in [19 cm]
Produktlängd	7.9 in [20.0 cm]
Produktbredd	3.1 in [7.8 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktvikt	3.3 oz [94.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.0 in [15.3 cm]
Package Width	9.6 in [24.4 cm]
Paketets höjd	2.6 in [6.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	15.0 oz [426.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - DisplayPort™ MST-hubb med 3 portar för flera skärmar

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AUS)

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.