

3-ports multi-bildskärmsadapter - DisplayPort 1.2 till 3x HDMI MST-hubb - Tredubbla 1080p HDMI-skärmar - Video-splitter för utökat skrivbordsläge endast på Windows-datorer - DP till 3x HDMI

Produkt ID: MSTDP123HD




Denna MST-hubb låter dig ansluta tre HDMI®-skärmar till din DisplayPort™ (DP) 1.2-utrustade bärbara eller stationära dator med Windows®.

Den nyaste generationen av datorer är mer bärbara än någonsin, vilket ofta innebär att du får färre videoutgångar och mindre inbyggda skärmar. Denna MST-hubb löser båda problemen genom att låta dig ansluta tre extra skärmar till datorn, vilket gör det mycket enklare att multitaska.

Om du använder MST-hubben kan du utöka ditt skrivbord till extra skärmar och strömma oberoende innehåll till varje skärm. Du kan dessutom spegla samma bild till flera HDMI-TV-apparater eller -projektorer för fjärrvisning på till exempel digitala skyltar.

MST-teknik använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar. Denna oöverträffade prestanda gör MST perfekt för högupplösta användningar, som till exempel grafisk design, spel och medicinsk bildbehandling.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skriver ett dokument på en annan
- Docka din DP 1.2-enhet och lägg till tre högupplösta skärmar vid din arbetsstation
- Skapa en videovägg med panorama för digitala HDMI-skyltar med hjälp av din DisplayPort-dator
- Redigera bilder, video- eller audio-klipp över tre skärmar i vilken orientering eller upplösning som helst
- Perfekt för att visa ett kalkylblad eller arbetsblad över tre skärmar för att slippa skrolla
- Njut av panoramiska utsikter inbyggda i spel och visa samtidigt hjälpsamma koder och guider på en tredje skärm

Funktioner

- **MULTI-BILDSKÄRMSADAPTER FÖR WINDOWS:** DisplayPort till HDMI MST-hubben driver upp till 3x HDMI-skärmar i utökat eller dubblerat läge via en DP-port på Windows stationära datorer eller bärbara datorer | Ej kompatibel med macOS
- **SKÄRMUPPLÖSNING:** DisplayPort till HDMI MST-hubben för flera skärmar stöder HD-upplösningar upp till 3x 1080p 60 Hz på tre skärmar, eller dubbla 4K 30 Hz på två skärmar, eller kan stödja tre ultrabreda skärmar upp till 2560x1080
- **KOMPATIBILITET:** DisplayPort till HDMI MST-videosplitter med 3 portar kräver värdsystem med DP 1.2/HBR2/MST eller senare från HP, Dell och Lenovo samt AMD-, NVidia- och Intel-grafikkort. Inte kompatibel med bärbara datorer med HDMI-utgångsportar
- **ÖKA PRODUKTIVITETEN:** Öka produktiviteten genom att utöka skrivbordet vid din arbetsstation på kontoret/hemmakontoret. MST-tekniken använder din GPU/grafikkortsprestanda för att leverera okomprimerad video och förbruka minimalt med systemresurser
- **GPU-KAPACITET:** Kontrollera det maximala antalet skärmar som stöds av din GPU; Vissa GPU-chips (som Intel HD Graphics) har endast stöd för maximalt tre skärmar (skärm på bärbar dator kan inaktiveras när den är ansluten till tre skärmar)

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2

	Portar	3
	AV-utgång	HDMI - 1.4
	Audio	Ja
	Chipset-ID	MegaChips - STDP4320
Prestanda		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Maximal digital upplösning	3840x2160 @30 Hz
	Stödda upplösningar	<p>Obs.: MST delar 21,6 Gbps över alla anslutna skärmar. Högre upplösningar kan begränsa den tillgängliga bandbredden för resterande portar, se våra riktlinjer nedan för att avgöra den idealiska upplösningen för din konfiguration.</p> <p>Genomsnittlig upplösning bandbreddsallokering</p> <p><small>1920x1080 (HD 1080p) @ 60 Hz - 22 % 1920x1200 @ 60 Hz - 30 % 2560x1440 @ 60 Hz - 35 % 2560x1600 @ 60 Hz - 38 % 3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz - 38%</small></p> <p><small>Obs.: Att gå över 100 % reducerar funktionaliteten.</small></p>
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
	Connector B	3 - HDMI (19-stifts)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows 11, 10, 8.1, 8
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.5 A
Utspanning	5 DC
Utström	3A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	15

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	50-90 %

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	7.5 in [19 cm]
Produktlängd	13.0 in [33.0 cm]
Produktbredd	4.1 in [10.5 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	4.5 oz [127.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.7 in [24.6 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Paketets höjd	2.7 in [6.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - DisplayPort till 3x HDMI MST-hubb

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

1 - Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.