

Splitter Multiplicador MST DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST - Adaptador Multimonitor - Concentrador MST DisplayPort 1.2 - 4x 1080p - Alimentado USB - Windows Solamente

ID del Producto: MSTDP124DP



Este concentrador MST le permite conectar cuatro monitores a su computador de escritorio o notebook Windows® equipado con DisplayPort™ (DP) 1.2.

Las nuevas generaciones de computadores son más portátiles que nunca, lo cual a menudo significa que tienen menos salidas de video y pantallas integradas más pequeñas. Este concentrador MST ofrece una solución para ambos problemas, ya que permite la conexión de cuatro pantallas adicionales a su computador, lo cual facilita el trabajo multitarea.


El concentrador MST le permite utilizar adaptadores de video y adaptadores de cable DisplayPort que posibilitan la conexión con pantallas HDMI, VGA o DVI. Esto garantiza que su concentrador MST es compatible con prácticamente cualquier televisor, monitor o proyector. Este concentrador MST tiene certificación VESA y DisplayPort para posibilitar su compatibilidad con sistemas equipados con DP 1.2, lo cual ofrece una integración fluida con su equipo de video existente.

El concentrador MST permite ampliar su escritorio en otros monitores y mostrar contenido independiente en cada pantalla, lo cual a su vez permite el trabajo multitarea y el aumento de la productividad. También es posible duplicar la misma imagen en varias pantallas, para posibilitar la visualización remota de aplicaciones como murales de señalización digital.

La tecnología MST utiliza su tarjeta de video existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones Ultra HD 4K. Este rendimiento sin precedentes convierte al concentrador MST en solución perfecta en el caso de aplicaciones de alta resolución, como diseño gráfico, videojuegos e imágenes de uso médico.

El concentrador MSTDP124DP permite la instalación plug-and-play, para una configuración sencilla, y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Construya un videowall de cuatro pantallas para presentar entretenimiento a sus clientes de una forma impresionante, en un restaurante o centro comercial
- Utilice una pantalla para datos de referencia, como páginas web, mientras redacta un informe en otra pantalla
- Acople su dispositivo DP 1.2 y añada cuatro pantallas de alta resolución a su estación de trabajo
- Cree un videowall panorámico para aplicaciones de señalización digital DisplayPort
- Edite imágenes, vídeo o clips de audio a través de cuatro pantallas adicionales en cualquier orientación o resolución
- Perfecto para extender una hoja de cálculo/trabajo a través de pantallas adicionales, para evitar el desplazamiento lateral

Características

- **CONFIGURACIÓN MULTI-MONITOR:** El hub DisplayPort 1.2 MST de cuatro monitores es compatible con hasta 4 monitores DisplayPort 1080p 60Hz utilizando un puerto de vídeo DP en un ordenador Windows - No es compatible con macOS
- **SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE:** Aumente la productividad añadiendo cuatro pantallas extendidas o en espejo a un ordenador Windows - Utilice las capacidades de una GPU integrada o discreta (Intel/AMD/Nvidia) con un uso mínimo del CPU
- **COMPATIBILIDAD DEL HARDWARE:** El sistema anfitrión debe admitir DP 1.2 / HBR2 / MST - Compruebe el número máximo de pantallas que admite su GPU - Algunos chips de GPU (como los gráficos Intel HD) sólo admiten un máximo de tres pantallas
- **FÁCIL DE USAR:** Amplíe el escritorio de su workstation - El conector DisplayPort con pestillo garantiza una conexión fiable y evita desconexiones accidentales - No es compatible con puertos de salida HDMI - Cable de alimentación universal incluido

- NUESTRA VENTAJA: Herramientas de conectividad para profesionales Informáticos, incluyendo Windows Layout Utility, que restaura las ubicaciones de las aplicaciones de Windows al volver a conectar el Adaptador DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Cantidad de Puertos	4
Salida A/V	DisplayPort - 1.2
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	MegaChips - STDP4320

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (alta definición 720p) 1920x1080 (alta definición 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DisplayPort - 5.1 Channel Audio

Conector(es)

Conector A 1 - DisplayPort (20 pines)

Conector B 4 - DisplayPort (20 pines)

Software

Compatibilidad OS Windows 11
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Corriente de Entrada 0.5 A
Tensión de Salida 5 DC
Alimentación de Salida 3A
Polaridad Central Positivo
Tipo de Enchufe N
Consumo de Energía 15

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Características Físicas

Color Negro
Tipo de Gabinete Plástico
Longitud del Cable 7.5 in [19 cm]
Longitud del Producto 11.8 in [30.0 cm]

Ancho del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	4.6 oz [129.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.1 in [15.4 cm]
Ancho de la Caja	9.6 in [24.5 cm]
Altura de la Caja	2.6 in [6.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador multimonitor DisplayPort™ MST de 4 puertos
	1 - Adaptador universal de alimentación (NA/UE/RU/AUS)
	1 - Guía Rápida de Instalación

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.