

4-ports multi-bildskärmsadapter - DisplayPort 1.2 MST-hubb - 4x 1080p - DisplayPort video-splitter för utökat skrivbordsläge endast på Windows-datorer - DP till fyra DP-skärmar

Produkt ID: MSTDP124DP



Denna MST-hubb låter dig ansluta fyra skärmar till din DisplayPort™ (DP) 1.2-utrustade bärbara eller stationära dator med Windows®.

Den nyaste generationen av datorer är mer bärbara än någonsin, vilket ofta innebär att du får färre videoutgångar och mindre inbyggda skärmar. Denna MST-hubb löser båda problemen genom att låta dig ansluta fyra extra skärmar till datorn, vilket gör det mycket enklare att multitaska.

Med MST-hubben kan du använda DisplayPort-videoadaptrar och kabeladaptrar som låter dig ansluta HDMI-, VGA- eller DVI-skärmar. Detta garanterar att din MST-hubb är kompatibel med i stort sett vilken TV, skärm eller projektor som helst. Denna MST-hubb är VESA- och DisplayPort-certifierad för stöd för DP 1.2-kapabla system, för sömlös integrering med din befintliga videoutrustning.

Om du använder MST-hubben kan du utöka ditt skrivbord till extra skärmar och strömma oberoende innehåll till varje skärm, för friheten att multitaska och öka din produktivitet. Du kan dessutom spegla samma bild till flera skärmar för fjärrvisning på till exempel digitala skyltar.

MST-teknik använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar. Denna oöverträffade prestanda gör MST perfekt för högupplösta användningar, som till exempel grafisk design, spel och medicinsk bildbehandling.

MSTDP124DP stöder plug-and-play för en problemfri installation och täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Bygg en videovägg med fyra skärmar för att underhålla dina stamkunder med en imponerande skärm i en restaurang eller i ett köpcenter
- Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skriver en rapport på en annan
- Docka din DP 1.2-enhet och lägg till fyra högupplösta skärmar till din arbetsstation
- Skapa en videovägg med panorama för digitala DisplayPort-skyltar
- Redigera bilder, video- eller audio-klipp över fyra extra skärmar i vilken orientering eller upplösning som helst
- Perfekt för att visa ett kalkylblad/arbetsblad över extra skärmar för att slippa skrolla

Funktioner

- **MULTI-BILDSKÄRMSADAPTER FÖR WINDOWS:** 4 portars DisplayPort MST-hubb driver upp till fyra DP-skärmar i utökat eller dubblerat läge via en DP-port på Windows stationära datorer eller bärbara datorer | Ej kompatibel med macOS
- **SKÄRMUPPLÖSNING:** DisplayPort MST-hubb för fyra skärmar stöder HD-upplösningar upp till 1080p 60 Hz på alla fyra bildskärmar
- **KOMPATIBILITET:** Denna 4-ports DisplayPort MST video-splitter fungerar med bärbara datorer, stationära datorer eller grafikkort | Kräver värdsystem med DP 1.2/HBR2/MST eller senare från HP, Dell, Lenovo och AMD, Nvidia- och Intel-grafikkort
- **VESA- och DisplayPort-certifierad**
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Adaptern för fyrdubbla bildskärmar har inbyggt stöd för 4x DP-skärmar; Fungerar endast med Windows och ger en enkel drivrutinlös installation | Låsande DisplayPort-kontakt garanterar en pålitlig anslutning och förhindrar oavsiktlig fränkoppling
- **BEKVÄMLIGHET:** MST-hubben (multi-stream transport) är utrustad med en inbyggd 19 cm kabel för video (DisplayPort) och en AC-strömadapter | Stöder LPCM digitalt ljud
- **GPU-KAPACITET:** Kontrollera GPU-kapaciteten hos ditt system för att fastställa det maximala antalet skärmar som stöds. Vissa GPU-chips (t.ex. Intel HD Graphics) kan inte stödja fyra skärmar

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive	Aktiv

Adapter	
Portar	4
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DisplayPort - 1.2
Audio	Ja
Chipset-ID	MegaChips - STDP4320

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Maximal digital upplösning	3840x2160 @30 Hz
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (HD 720p) 1920x1080 (HD 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DisplayPort - 5.1 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DisplayPort (20-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows 11 Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
-------------------	---



Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.5 A
Utspänning	5 DC
Utström	3A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	15

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	7.5 in [19 cm]
Produktlängd	15.2 in [38.6 cm]
Produktbredd	2.6 in [65 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	4.6 oz [129 g]

Förpackning

Package Length	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	9.5 in [24.1 cm]
Package Height	2.5 in [64 mm]
Fraktvikt (förpackning)	18.6 oz [527 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet

DisplayPort™ MST-hubb med 4 portar för flera skärmar

Universell strömadapter (NA/EU/UK/AUS)

Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

