

## Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 3x HDMI

ID prodotto: MSTMDP123HD



L'hub MST consente di collegare tre monitor HDMI a un computer dotato di Mini DisplayPort. MST funziona su qualsiasi dispositivo Windows® in grado di supportare DisplayPort 1.2, come i modelli del Think Pad® Lenovo™ e di Microsoft® Surface™. Quando è collegato a versioni precedenti di DisplayPort, quali DP 1.1, l'hub MST funziona da splitter video.

I laptop di nuovissima generazione sono più portatili che mai; sfortunatamente, ciò significa che resta un numero ridotto di uscite video e uno schermo integrato di piccole dimensioni. L'hub MST risolve questi problemi consentendo di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP sul computer, semplificando notevolmente il multitasking. Utilizzando l'hub MST, è possibile estendere il desktop sui monitor aggiuntivi e trasmettere contenuti indipendenti su ciascun display, facilitando il multitasking e aumentando la produttività: ideale per la creazione di uno spazio di lavoro condiviso facile da collegare, con un set di tastiera, mouse e periferiche wireless. È inoltre possibile clonare la stessa immagine su più display per le applicazioni di visualizzazione remota quali, ad esempio, la pubblicità digitale.

La tecnologia MST utilizza la scheda video esistente per ridurre al minimo l'utilizzo delle risorse di sistema, garantendo risoluzioni Ultra HD 4K. 4K è supportato dai dispositivi A/V di ultima generazione e offre una risoluzione quattro volte superiore a 1080p. Inoltre, essendo in grado di trasmettere 1080p ad alta definizione, l'hub MST è perfetto per tutte le applicazioni ad alta risoluzione, come progettazione grafica e imaging medico.

MSTMDP123HD è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Consente di aggiungere altri display a Surface Pro 3
- Permette di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti Web, mentre si esegue un'operazione su un altro schermo
- Permette di collegare il dispositivo mDP 1.2 e aggiungere tre display ad alta risoluzione alla workstation
- Consente di creare una parete video panoramica per applicazioni di pubblicità digitale DisplayPort
- Permette di modificare immagini, video o clip audio su tre display con qualunque orientamento o risoluzione
- Ideale per espandere un foglio di calcolo/lavoro su tutti i tre display al fine di evitare lo scorrimento laterale
- Possibilità di utilizzare le visualizzazioni panoramiche nei giochi e visualizzare codici utili/dati di guida su un terzo display contemporaneamente

## Caratteristiche

- È possibile massimizzare la produttività collegando fino a tre display indipendenti al computer mediante l'Hub MST
- Permette di collegare il computer Mini DisplayPort a televisori, monitor o proiettori HDMI, evitando l'ingombro di adattatori HDMI aggiuntivi
- È possibile aumentare le prestazioni video esterne con il supporto di risoluzioni fino a 4 K
- Chipset di recente progettazione per una maggiore compatibilità con Microsoft Surface Pro 3
- Certificato VESA e DisplayPort
- Compatibile con schede grafiche mDP 1.2 come la AMD Radeon con tecnologia Eyefinity
- Installazione Plug-and-Play

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Porte	3
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2

Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
ID chipset	MegaChips - STDP4320

---

#### Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @30hz
Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (Alta definizione 720p) 1920x1080 (Alta definizione 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30 hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio

---

#### Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 10 (32/64)
	Windows 8/8.1 (32/64)
	Windows 7(32/64)

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC



Corrente ingresso	0.5 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	3A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	15

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	50-90%

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	4.5 in [11.4 cm]
Larghezza prodotto	2.6 in [66 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [14 mm]
Peso prodotto	4.2 oz [120 g]

---

#### Informazioni confezione

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	5.9 in [15.1 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Peso spedizione (confezione)	18.1 oz [514 g]

---

#### Contenuto



della  
confezione

Incluso nella  
confezione

Hub MST Mini DisplayPort a 3 HDMI

Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)

Guida rapida per l'installazione

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

