

Splitter Multiplicador MST Mini DisplayPort a 3 puertos HDMI - Hub MST - Adaptador Multimonitor - Concentrador MST DisplayPort 1.2 - 2x 4K 30Hz - 1x 1080p - Splitter de Video - Windows

ID del Producto: MSTMDP123HD




Este concentrador MST le permite conectar tres monitores HDMI a su laptop equipada con Mini DisplayPort. MST funciona en cualquier dispositivo Windows® compatible con DisplayPort 1.2, como los modelos Think Pad® de Lenovo™ y Surface™ de Microsoft®. Cuando el concentrador MST está conectado a versiones anteriores de DisplayPort, como DP 1.1, funciona como multiplicador de video.

Las generaciones más recientes de laptops son más portátiles que nunca, aunque desafortunadamente esto significa que tienen menos salidas de video y una pantalla pequeña integrada. El concentrador MST resuelve estos problemas, ya que le permite conectar tres pantallas independientes a un solo puerto mDP de su computadora, lo cual facilita en gran medida el trabajo multitarea. Mediante el uso del concentrador MST es posible extender su escritorio a monitores adicionales y transmitir contenido independiente a cada pantalla, lo cual facilita el trabajo multitarea y aumenta su productividad: solución perfecta para crear una solución de zona compartida de trabajo a la que resulte fácil conectarse, con un conjunto de mouse y teclado inalámbricos. También es posible duplicar la misma imagen en varias pantallas, para posibilitar la visualización remota de aplicaciones como mosaicos de señalización digital.

La tecnología MST utiliza su tarjeta de video existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. La tecnología 4K es compatible con los dispositivos audiovisuales más recientes y ofrece cuatro veces la resolución que ofrece 1080p. Además, dado que el concentrador MST ofrece salida de alta definición 1080p, resulta perfecto para todas las aplicaciones de alta resolución, como el diseño gráfico y las imágenes de uso médico.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte pantallas adicionales a su equipo Surface Pro 3
- Utilice una pantalla para datos de referencia como sitios web, mientras en la otra realiza su trabajo
- Conecte su dispositivo mDP 1.2 y agregue tres pantallas de alta resolución a su estación de trabajo
- Permite crear una pantalla panorámica para aplicaciones de señalización digital DisplayPort
- Edite archivos de imágenes, videos o audio a través de las tres pantallas, en cualquier modo de orientación o resolución
- Perfecto para ampliar una hoja de cálculo en las tres pantallas, a fin de no tener que desplazarse hacia los extremos de la hoja
- Disfrute de vistas panorámicas incluidas en videojuegos y, al mismo tiempo, visualice códigos de ayuda y tutoriales en una tercera pantalla

Características

- Maximice su productividad, gracias a la conexión de hasta tres pantallas independientes a su computadora con el concentrador MST
- RESOLUCIÓN DE PANTALLA: Hub MST Mini DP a 3 Salidas HDMI, compatible con resoluciones HD de hasta 1080p 60Hz, en tres monitores, 4K 30Hz en dos monitores, o tres pantallas ultraanchas de hasta 2560x1080 60Hz
- COMPATIBILIDAD: El multiplicador de vídeo MST mDP a 3 puertos HDMI funciona ordenadores portátiles o de sobremesa | Requiere host DP 1.2/HBR2/MST o superior de HP, Dell o Lenovo, así como tarjetas gráficas AMD, Nvidia o Intel
- AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD: Aumente la productividad al expandir su escritorio en su estación de trabajo | La tecnología MST utiliza la capacidad de la tarjeta gráfica para entregar vídeo sin comprimir con la menor cantidad de recursos del sistema
- Compatible con tarjetas de video mDP 1.2 como las AMD Radeon con tecnología Eyefinity
- PRACTICIDAD: Hub MST equipado con un cable integrado de 19cm para vídeo Mini DisplayPort y adaptador de alimentación de CA | Compatible con audio digital LPCM

- CAPACIDADES DE GPU: Verifique el número máximo de monitores compatibles con su GPU. Algunos GPU solamente soportan un máximo de 3 pantallas (es posible que la pantalla del portátil se desactive cuando tenga tres monitores conectados)

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Cantidad de Puertos	3
Salida A/V	HDMI - 1.4
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	MegaChips - STDP4320

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (alta definición 720p) 1920x1080 (alta definición 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	3 - HDMI (19 pines)

Software

Compatibilidad OS	Windows 11 Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
-------------------	---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.5 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	15

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	50 a 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico

Longitud del Producto	4.5 in [11.4 cm]
Ancho del Producto	2.6 in [6.6 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	4.2 oz [120 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.6 in [24.3 cm]
Ancho de la Caja	5.9 in [15.1 cm]
Altura de la Caja	2.6 in [6.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador MST Mini DisplayPort a 3x HDMI
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
	1 - Guía Rápida de Instalación

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.