

3-ports multi-bildskärmsadapter - Mini DisplayPort till HDMI MST-hubb - Tredubbel 1080p eller dubbel 4K 30 Hz - Video-splitter för utökat skrivbordsläge endast i Windows stationära datorer - mDP 1.2 till 3x HDMI

Produkt ID: MSTMDP123HD



Med denna MST-hubb kan du ansluta tre HDMI-skärmar till din Mini DisplayPort-dator. MST fungerar på alla Windows®-enheter som stöder DisplayPort 1.2, som till exempel modeller av Lenovo™ Think Pad® och Microsoft® Surface™. Vid anslutning till tidigare versioner av DisplayPort, som till exempel DP 1.1, fungerar MST-hubben som en videosplitter.

Den nyaste generationen av bärbara datorer är mer bärbar än någonsin, vilket tyvärr innebär att du får färre videoutgångar och en liten inbyggd skärm. MST-hubben löser dessa problem genom att låta dig ansluta tre oberoende skärmar till en enda mDP-port på din dator så att multitasking blir mycket enklare. Om du använder MST-hubben kan du utöka din stationära dator till extra skärmar och strömma oberoende innehåll till varje skärm, vilket gör det enklare att multitaska och öka din produktivitet - perfekt för att skapa en hot desk-lösning som är lätt att docka med en trådlös uppsättning att tangentbord och mus. Du kan dessutom spegla samma bild till flera skärmar för fjärrvisning på till exempel digitala skyltar.

MST-teknik använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar. 4K stöds av de senaste A/V-enheterna och ger fyra gånger högre upplösning än 1080p. Eftersom MST-hubben kan sända HD i 1080p är den dessutom perfekt för alla högupplösta applikationer som till exempel grafisk design och medicinska bilder.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Lägg till flera skärmar till din Surface Pro 3
- Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skriver ett dokument på en annan
- Docka din mDP 1.2-enhet och lägg till tre högupplösta skärmar till din arbetsstation
- Skapa en videovägg med panorama för digitala DisplayPort-skyltar
- Redigera bilder, video- eller audio-klipp över tre skärmar i vilken orientering eller upplösning som helst
- Perfekt för att visa ett kalkylblad/arbetsblad över alla tre skärmarna för att slippa skrolla
- Njut av panoramiska utsikter inbyggda i spel och visa samtidigt hjälpsamma koder/guider på en tredje skärm

Funktioner

- **MULTI-BILDSKÄRMSADAPTER FÖR WINDOWS:** Tredubbel Mini DisplayPort till HDMI MST-hubben driver upp till 3x HDMI-skärmar i utökat eller dubblerat läge via en Mini DP-port på Windows stationära datorer eller bärbara datorer | Ej kompatibel med macOS
- **SKÄRMUPPLÖSNING:** Mini DP till HDMI MST-hubben för flera skärmar stöder HD-upplösningar upp till 3x 1080p 60 Hz på tre skärmar, eller dubbel 4K 30 Hz på två skärmar, eller kan stödja tre ultrabreda skärmar upp till 2560x1080 60 Hz
- **KOMPATIBILITET:** Denna 3-ports mDP till HDMI MST video-splitter fungerar med bärbara datorer, stationära datorer eller grafikkort | Kräver värdsystem med DP 1.2/HBR2/MST eller senare från HP, Dell, Lenovo och AMD, Nvidia- och Intel-videokort
- VESA- och DisplayPort-certifierad
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Adaptern för tre bildskärmar har inbyggt stöd för 3x HDMI-skärmar; Fungerar endast med Windows och ger en enkel drivrutinlös installation
- **BEKVÄMLIGHET:** MST-hubben (multi-stream transport) är utrustad med en inbyggd 19 cm kabel för video (Mini DisplayPort) och en AC-strömadapter | Stöder LPCM digitalt ljud
- Anslut din Mini DisplayPort-dator till HDMI-TV-apparater, -skärmar eller -projektorer och slipp extra HDMI-adaptrar

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
Portar	3
AV-utgång	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Chipset-ID	MegaChips - STDP4320

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal digital upplösning	3840x2160 @30 Hz
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (HD 720p) 1920x1080 (HD 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	3 - HDMI (19-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows 11
-------------------	------------

Windows 10 (32/64)

Windows 8/8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.5 A
Utpänning	5 DC
Utström	3A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	15

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	50-90 %

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	4.5 in [11.4 cm]
Produktbredd	2.6 in [6.6 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	4.2 oz [120 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	9.6 in [24.3 cm]
Paketets bredd	5.9 in [15.1 cm]
Paketets höjd	2.6 in [6.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Mini DisplayPort till 3x HDMI MST-hubb
	1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	1 - Snabbinstallationsguide

Warranty
Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.