

4-ports multi-bildskärmsadapter - Mini DisplayPort till DisplayPort MST-hubb - 4x 1080p  
- Video-splitter för utökat skrivbordsläge endast på Windows-datorer - mDP till fyra DP-skärmar

Produkt ID: MSTMDP124DP



Denna MST-hubb låter dig ansluta fyra skärmar till din Mini DisplayPort™ (mDP) 1.2-utrustade surfplatta eller bärbara eller stationära datorer med Windows®.

Den nyaste generationen av datorer är mer bärbara än någonsin, vilket ofta innebär att du får färre videoutgångar och mindre inbyggda skärmar. Denna MST-hubb löser båda problemen genom att låta dig ansluta fyra extra skärmar till datorn, vilket gör det mycket enklare att multitaska.

Med MST-hubben kan du använda Mini DisplayPort-videoadaptrar och kabeladaptrar som låter dig ansluta HDMI-, VGA- eller DVI-skärmar. Detta garanterar att din MST-hubb är kompatibel med i stort sett vilken TV, skärm eller projektor som helst. Hubben är VESA- och DisplayPort-certifierad för stöd för DP 1.2-kapabla system, för sömlös integrering med din befintliga videoutrustning.

Om du använder MST-hubben kan du utöka ditt skrivbord till extra skärmar och strömma oberoende innehåll till varje skärm, för friheten att multitaska och öka din produktivitet. Du kan dessutom spegla samma bild till flera skärmar för fjärrvisning på till exempel digitala skyltar.

MST-teknik använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar. Denna överträffade prestanda gör MST perfekt för högupplösta användningar, som till exempel grafisk design, spel och medicinsk bildbehandling.

MSTMDP124DP stöder plug-and-play för en problemfri installation och täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

<h4></h4>

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Lägg till extra skärmar till din Surface Pro 3
- Bygg en videovägg med fyra skärmar för att underhålla dina stamkunder med en imponerande skärm i en restaurang eller i ett köpcenter
- Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skriver ett dokument på en annan
- Docka din mDP 1.2-enhet och lägg till fyra högupplösta skärmar till din arbetsstation
- Skapa en videovägg med panorama för digitala skyltar
- Redigera bilder, video- eller audio-klipp över fyra extra skärmar i vilken orientering eller upplösning som helst
- Visa ett kalkylblad eller arbetsblad över flera skärmar för att slippa skrolla

## Funktioner

- **MULTI-BILDSKÄRMSADAPTER FÖR WINDOWS:** 4-ports Mini DisplayPort till DisplayPort MST-hubb driver upp till fyra DP-skärmar i utökat eller dubblerat läge via en Mini DP-port på Windows stationära datorer eller bärbara datorer | Ej kompatibel med macOS
- **SKÄRMUPPLÖSNING:** Mini DisplayPort till DP MST-hubb för fyra skärmar stöder HD-upplösningar upp till 1080p 60 Hz på alla fyra bildskärmar
- **KOMPATIBILITET:** Denna 4-ports Mini DP till DisplayPort MST video-splitter fungerar med bärbara datorer, stationära datorer eller grafikkort | Kräver värdsystem med DP 1.2/HBR2/MST eller senare från HP, Dell, Lenovo och AMD, Nvidia- och Intel-grafikkort
- Öka extern videoprestanda med stöd för upplösningar på upp till 4K
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Adaptern för flera bildskärmar har inbyggt stöd för fyra DP-skärmar; Fungerar endast med Windows och ger en enkel drivrutinlös installation
- **BEKVÄMLIGHET:** MST-hubben (multi-stream transport) är utrustad med en inbyggd 19 cm kabel för video (Mini DisplayPort) och en AC-strömadapter | Stöder LPCM digitalt ljud
- Plug-and-play-installation

---

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

Active or Passive Adapter	Aktiv
Portar	4
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DisplayPort - 1.2
Audio	Ja
Chipset-ID	MegaChips - STDP4320

---

#### Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) vid 30 hz
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (HD 720p) 1920x1080 (HD 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DisplayPort - 5.1 Channel Audio

---

#### Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DisplayPort (20-stifts)

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows 11 Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64)
-------------------	---



Windows 7(32/64)

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.5 A
Utspänning	5 DC
Utström	3A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	15

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	7.5 in [19 cm]
Produktlängd	15.2 in [38.6 cm]
Produktbredd	2.6 in [65 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	4.5 oz [127 g]

---

Förpackning

Package Length	9.6 in [24.4 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Package Height	2.5 in [64 mm]



Fraktvikt (förpackning) 4.2 oz [118 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

Mini DisplayPort™ MST-hubb med 4 portar för flera skärmar

Universell strömadapter (NA/EU/UK/AUS)

Snabbinstallationsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

