

Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 1 m - M/F

N° de produit: MUHSMF1M



Le câble d'extension de casque 4 pôles 3,5 mm (1 m) MUHSMF1M possède un connecteur audio 3,5 mm (TRRS 1/8 pouce) à une extrémité et un connecteur audio 3,5 mm (TRRS 1/8 pouce) sur l'autre, permettant facilement de prolonger la distance entre votre casque ou vos écouteurs mains libres et votre iPhone®, téléphone ou ordinateur portable.

Durable, ce câble d'extension audio 3,5 mm de qualité supérieure est doté d'un serre-câble en PVC moulé à chacun de ses connecteurs TRRS 1/8 pouce, ce qui empêche les extrémités du câble de trop se plier et diminue ainsi les risques de dommages au câble.

**Remarque :**

Pour assurer la bonne détection du matériel, nous vous conseillons de brancher le casque externe à l'adaptateur avant de connecter ce dernier à l'ordinateur ou à l'appareil portable.

De plus, dans certains cas, lorsqu'un câble d'extension est utilisé avec un casque équipé d'une commande à distance, les fonctions de commande peuvent ne pas fonctionner correctement. Cela est dû à la sensibilité du circuit de la commande à distance et ne signifie pas que le câble est défectueux.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Prolongez la distance entre votre casque mains libres et un iPhone® ou autre téléphone portable
- Ajoutez de la distance de connexion entre votre casque et le port audio de votre ordinateur portable ou de bureau

## Spécifications techniques

- Connecteurs 4 pôles 3,5 mm avec serre-câble en PVC moulé
- Connecteur protégé par gaine à spirale à 90 % offrant un blindage contre les interférences EMI et RFI

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-jack 3,5 mm (4 positions)
Connecteur B	Mini-jack 3,5 mm (4 positions)

---

### Notes spéciales / Configuration

Remarque	3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
----------	--

---


### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	39.4 in [100 cm]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	0.2 in [6.0 mm]
Hauteur du produit	0.2 in [6.0 mm]
Poids du produit	0.7 oz [20.0 g]

---

### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---



Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.3 in [7.0 mm]
Poids brut	0.9 oz [25.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble d'extension de casque 4 positions 3,5 mm 1 m - M/F
-----------------------	--

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

