

Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 2 m - M/F

N° de produit: MUHSMF2M



Le câble d'extension de casque 4 pôles 3,5 mm (2 m) MUHSMF2M possède un connecteur audio 3,5 mm (TRRS 1/8 pouce) à une extrémité et un connecteur audio 3,5 mm (TRRS 1/8 pouce) sur l'autre, permettant facilement de prolonger la distance entre votre casque ou vos écouteurs mains libres et votre iPhone®, téléphone ou ordinateur portable.

Durable, ce câble d'extension audio 3,5 mm de qualité supérieure est doté d'un serre-câble en PVC moulé à chacun de ses connecteurs TRRS 1/8 pouce, ce qui empêche les extrémités du câble de trop se plier et diminue ainsi les risques de dommages au câble.

Remarque :

Pour assurer la bonne détection du matériel, nous vous conseillons de brancher le casque externe à l'adaptateur avant de connecter ce dernier à l'ordinateur ou à l'appareil portable.

De plus, dans certains cas, lorsqu'un câble d'extension est utilisé avec un casque équipé d'une commande à distance, les fonctions de commande peuvent ne pas fonctionner correctement. Cela est dû à la sensibilité du circuit de la commande à distance et ne signifie pas que le câble est défectueux.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Prolongez la distance entre votre casque mains libres et un iPhone® ou autre téléphone portable
- Ajoutez de la distance de connexion entre votre casque et le port audio de votre ordinateur portable ou de bureau

Spécifications techniques

- Connecteurs 4 pôles 3,5 mm avec serre-câble en PVC moulé

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions)
Connecteur B	2 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
----------	--

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Température de stockage	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humidité	40% ~ 60%HR

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit	0.2 in [0.6 cm]
Hauteur du produit	2.8 in [7.0 cm]
Poids du produit	1.3 oz [37.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.5 in [14.0 cm]
Largeur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.4 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'extension de casque 4 positions 3,5 mm 2 m - M/F
-----------------------	---

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis