

Cable de 2m Extensor de Audífonos y Diadema Headset Mini-Jack con Plug de 3.5mm y 4 pines Macho a Hembra

ID del Producto: MUHSMF2M



El cable de extensión para audífonos de 3.5mm de 4 Polos (2 m), MUHSMF2M dispone de un conector de audio 3.5 mm (1/8" TRRS) en un extremo y de un conector de audio 3.5 mm (1/8" TRRS) en el otro, permitiendo ampliar la distancia entre sus audífonos manos libres y su iPhone®, teléfono celular o laptop.

Para asegurar un rendimiento duradero, este cable de extensión de audio 3.5 mm de alta calidad ofrece alivio de tensión moldeado de PVC en cada uno de los conectores 1/8" TRRS, lo que evita que los puntos de terminación del cable se doblen formando ángulos agudos y a su vez reduce el riesgo de dañar el cable.

Importante:

A fin de determinar el hardware adecuado, se recomienda primero conectar los auriculares externos al adaptador, y luego conectar el adaptador a la computadora o dispositivo móvil.

Asimismo, en algunos casos, cuando se usa un cable de extensión con audífonos equipados con mando a distancia en línea, puede que el mando no funcione correctamente. Esto se debe a la sensibilidad del conjunto de circuitos del mando a distancia y no a un defecto del cable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite ampliar el alcance entre sus audífonos manos libres y un iPhone® u otro teléfono celular
- Permite ampliar la distancia de conexión entre sus audífonos y el puerto de audio de su laptop o computadora de escritorio

Características

- Conectores 3.5 mm de 4 polos con alivio de tensión moldeado de PVC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
Conector B	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)

Observaciones / Requisitos

Nota	3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humedad	HR de 40% ~ 60%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.2 in [0.6 cm]
Altura del Producto	2.8 in [7.0 cm]
Peso del Producto	1.3 oz [37.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.5 in [14.0 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Extensión para Auriculares 3,5 mm 4 Posiciones 2 m - M/H
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.