

Cable 1m Extensión Directo Straight Through Serie Serial RS232 Vídeo EGA DB9 Macho a Hembra

ID del Producto: MXT1001MBK



El cable negro de extensión serie MXT1001MBK (1m) incluye un conector DB9 macho y un conector DB9 hembra, lo cual permite una extensión de alta calidad de los dispositivos serie RS232, para poder situar estos periféricos donde sea necesario.

Nota: Es un cable directo, no tipo módem nulo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Extensión de las conexiones seriales RS232 en hasta 1 m

Características

- **CABLE DE EXTENSIÓN SERIE:** Este cable serie DB9 macho a hembra permite extender la conexión con los dispositivos serie en hasta 1m, sin limitaciones de distancia del cable, lo cual ofrece la flexibilidad de situar los dispositivos serie donde sea necesario
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Alambres de cobre de alta calidad (28 AWG, 0,08mm²), cable con blindaje de aluminio Al-Mylar y conectores con funda de metal, que evitan interferencias

electromagnéticas (EMI); conectores con moldeo de PVC y reductor de la tensión, así como recubrimiento de PVC que evita daños por dobleces o uso no cuidadoso

- **CABLE ATORNILLABLE DE CONEXIÓN DIRECTA:** Es un cable de conexión directa (no un cable de módem nulo) que incluye tornillos que facilitan una instalación/desinstalación fiable, sin herramientas
- **SOPORTE DE POR VIDA:** Rendimiento fiable avalado por la garantía de por vida de StarTech.com
- **ESPECIFICACIONES:** 1 metro | DB9 serie macho a DB9 hembra | Negro | 28AWG (0,08mm²), 4,8mm (diámetro exterior) | Blindaje de aluminio Al-Mylar y conectores con funda de metal | Conectores con moldeo de PVC y reductor de la tensión | Garantía de por vida | Nota: Es un cable directo, no tipo módem nulo.

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje

Conector(es)

Conector A	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Conector B	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	20°C to 45°C (68°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]

Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.9 oz [81.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.4 in [18.9 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.1 oz [88.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable negro serial de 1 m de conexión directa - DB9 M/H
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.