

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 1 m - M/F

N° de produit: MXT1001MBK



Le câble d'extension série noir MXT1001MBK (1 m) est doté d'un connecteur mâle DB9 et d'un connecteur femelle DB9, fournissant une extension de haute qualité pour vos périphériques série RS232. Vous pouvez ainsi positionner vos périphériques selon vos besoins.

Remarque : il s'agit d'un câble droit / straight-through, et non pas d'un câble null modem.

Conçu et fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure pour garantir sa longévité.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Prolongez vos connexions série RS232 jusqu'à 1 mètre

Spécifications techniques

- **CÂBLE D'EXTENSION SÉRIE** : ce câble série DB9 mâle vers femelle vous permet d'étendre la portée de vos périphériques série jusqu'à 1m pour vous laisser positionner vos périphériques série selon vos besoins
- **MATÉRIAUX DE QUALITÉ**: Des fils de cuivre de 28AWG avec blindage Al-Mylar et des connecteurs

métalliques blindés préviennent les interférences EMI; Connecteurs en PVC moulé et gaine en PVC empêchent les dommages dus aux courbures/utilisation brutale

- **CÂBLE DROIT À VISSER** : il s'agit d'un câble droit / straight-through (et non pas un câble null modem) livré avec des vis à serrage à main garantissant une installation sans outil fiable et un retrait facile
- **ASSISTANCE À VIE** : bénéficie de la garantie à vie StarTech.com promettant des performances fiables
- **CARACTÉRISTIQUES** : 1 m | série DB9 M vers DB9 F | Noir | 28A WG - 4,8 mm de diamètre | Blindage en aluminium Mylar et connecteurs métalliques | Passe-fil en PVC moulé et gaine | Garantie à vie | Remarque: câble droit (non pas un câble null modem)

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec masse

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
Connecteur B	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	20°C to 45°C (68°F to 131°F)
Température de stockage	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]

Largeur du produit	1.3 in [3.3 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	2.9 oz [81.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.4 in [18.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	3.1 oz [88.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble série noir en liaison directe 1 m - DB9 M/F
-----------------------	---

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis