

1m Black Straight Through DB9 RS232 Serial Cable - M/F

Produkt ID: MXT1001MBK



Den MXT1001MBK svarta seriella förlängningskabeln (1 m) har en DB9-hankontakt och en DB9-honkontakt och ger en förlängning av hög kvalitet till dina seriella RS232-enheter så att du kan placera tilläggen var du vill.

Observera: Detta är en straight through-kabel, inte en nollmodemkabel.

DB9-förlängningskabeln är professionellt utformad och tillverkad av material av högsta kvalitet för att garantera hållbarhet och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Extend RS232 serial connections by up to 1 meter

Funktioner

- **SERIELL FÖRLÄNGNINGSKABEL:** DB9 seriell hane till hona-kabel gör att du kan utöka räckvidden för dina seriella enheter med upp till 1 meter vilket ger dig flexibilitet att placera dina enheter efter behov
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** Högkvalitativa 28 AWG koppartrådar med Al-Mylar-kabelskärmning och skärmade kontakter med metallhölje hjälper till att förhindra EMI-störningar; Gjutna PVC-anslutningar med dragavlastning och PVC-mantel förhindrar skador på grund av böjningar eller tuff användning
- **STRAIGHT THROUGH-KABEL MED SKRUVFÄSTE:** Denna straight through-kabel (inte en

nollmodemkabel) levereras med tumskrivar för pålitlig installation och borttagning utan verktyg.

- LIVSTIDSSUPPORT: Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för pålitlig prestanda
- SPECIFIKATIONER: 1 m | DB9 seriell hane till DB9 hona | Svart | 28 AWG, 4,8 mm OD | Al-Mylar kabelskärmning och kontakter med metallhölje | Gjuten dragavlastning och mantel i PVC | Livstidsgaranti | Obs: Detta är en straight through-kabel, inte en nollmodemkabel.

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med jord-tråd

Kontakt(er)

Connector A	DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Connector B	DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Miljö

Drifttemperatur	20°C to 45°C (68°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	1.3 in [33.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produktvikt	2.9 oz [81.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.1 oz [87.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1m Black Straight Through Serial Cable - DB9 M/F
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

