

91 cm Coax High Resolution VGA monitor verlengkabel - HD15 M/F

Productcode: MXT101HQ3



Deze 91 cm lange high-resolution VGA-verlengkabel is ontworpen voor de hoogste videokwaliteit die via VGA mogelijk is.

Bij uitstek geschikt voor high-resolution VGA-applicaties helpt deze hoogwaardige mannelijk naar vrouwelijk coaxiale VGA-verlengkabel bij het elimineren van foto "ghosting" en vage beelden die inherent zijn aan niet-coaxiale kabels, en biedt uitstekende bescherming tegen EMI-storingen door het gebruik van ferrietkernen aan de connectoruiteinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verlengt uw VGA-schermkabel

Eigenschappen

- Gegoten connectoren met trekontlasting
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren
- Ideaal voor monitoren met hoge resolutie (1920x1200 en hoger)

- Ferrietkern elimineert EMI
- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Pinnummer 9 is niet actief bij deze connectors
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Gewicht product	6.7 oz [190 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.5 in [19.0 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	1.4 in [3.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.8 oz [192.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	91 cm coax high-resolution VGA-schermerlengkabel - HD15 M/F
-------------	---

Garantiebepalinge

n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.