

91 cm Koaxial hög upplösning förlängningskabel för VGA-skärm M/F

Produkt ID: MXT101HQ3



Denna VGA-förlängningskabel på 91 cm är framtagen för att ge högsta möjliga videokvalitet via VGA.

Passar VGA-applikationer med hög upplösning. Den här koaxiala VGA förlängningskabeln med hankontakt till honkontakt av hög kvalitet tar bort spökbilder och suddiga bilder som beror på icke-koaxiala kablar. Den ger överlägsen EMI-störningsskydd genom att använda ferritkärna i kontaktarnas ändar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Förlänger din VGA-skärmkabel

Funktioner

- Gjutna kontakter med dragavlastning
- Impedansen har matchas till 75 Ohms för fullständig ljusstyrka och livfulla bildfärger
- Passar skärmar med hög upplösning (1920 x 1200 och högre)

- Ferritkärnan tar bort EMI-störningar
- Trippel-koaxial tvinnad partråd för kristallklar visning

Kontakt(er)

Garantipolicy	Lifetime
Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Stift nummer 9 används inte i dessa kontakter
------	---

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	3.0 ft [0.9 m]
Produktlängd	36.0 in [91.4 cm]
Produktvikt	6.7 oz [190 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.5 in [19.0 cm]
Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
Paketets höjd	1.4 in [3.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.8 oz [192.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	91 cm Koaxial hög upplösning förlängningskabel för VGA-skärm M/F
-----------------	--

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.