

Coax hoge resolution VGA monitor verlengkabel - HD15 M/F - 30,4 m

Productcode: MXT101HQ_100



Deze 30 m lange VGA-verlengkabel met hoge resolutie is ontworpen voor de hoogste videokwaliteit die via VGA mogelijk is.

Bij uitstek geschikt voor high-resolution VGA-applicaties helpt deze hoogwaardige mannelijk naar vrouwelijk coaxiale VGA-verlengkabel bij het elimineren van foto "ghosting" en vage beelden die inherent zijn aan niet-coaxiale kabels, en biedt uitstekende bescherming tegen EMI-storingen door het gebruik van ferrietkernen aan de connectoruiteinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verlengt uw VGA-schermkabel

Eigenschappen

- Ideaal voor monitoren met hoge resolutie (1920x1200 en hoger)
- Drieduidig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Gegoten connectoren met trekcontlasting

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Pinnummer 9 is niet actief bij deze connectors
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	100.0 ft [30.5 m]
Lengte product	100.0 ft [30.5 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	6.2 lb [2.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	14.0 in [35.5 cm]
Package Width	2.2 in [56.0 mm]
Package Height	18.0 in [45.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.2 lb [2.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	30,4 METER COAXIALE KABEL
	Moeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

