

Cable VGA de 4.5m para Monitor - HD15 Macho a Macho

ID del Producto: MXT101MM15



Este cable de 4,5m para monitor de video VGA incluye dos conectores HDDB15 (macho), para ofrecer una conexión VGA de alta calidad.

El cable es compatible con una resolución máxima de hasta 800x600. Para aplicaciones que requieren resoluciones superiores, consulte la página de nuestro Cable coaxial VGA de 4,5m (MXT105MMHQ).

El cable MXT101MM15 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecta el puerto VGA de un ordenador a un conmutador
- Conecta una pantalla VGA a una fuente VGA

Características

- Compatible con aplicaciones de baja resolución

- Fiabilidad garantizada

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones / Requisitos

Nota	El pin 9 no está asignado en estos conectores
------	---

Características Físicas

Color	Gris
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Longitud del Producto	15.0 ft [4.6 m]
Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	8.2 oz [231.5 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
-------------------	-----------------

Peso (de la Caja) del Envío	8.4 oz [239.0 g]
-----------------------------	------------------

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 15 ft VGA Monitor Cable HD15 MM
---------------------	-------------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.