

Cable VGA de 4.5m para Monitor - HD15 Macho a Macho

ID del Producto: MXT101MM15



Este cable de 4.5m para monitor de video VGA incluye dos conectores HDDB15 (macho), para ofrecer una conexión VGA confiable.

Para mejor rendimiento, este cable de extensión VGA está diseñado para su uso con aplicaciones de baja resolución. Para aplicaciones que requieren resoluciones superiores, consulte la página de nuestro Cable coaxial VGA de 4.5m (MXT105MMHQ).

Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Interconecta el puerto VGA de un PC a una caja de distribución
- Interconecta cualquier pantalla VGA a una fuente VGA

Características

- Compatible con aplicaciones de baja resolución

- Confiabilidad garantizada

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones / Requisitos

Nota	El pin 9 no está asignado en estos conectores
------	---

Características Físicas

Color	Gris
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Longitud del Producto	15.0 ft [4.6 m]
Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	8.2 oz [231.5 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 8.4 oz [239.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - 15 ft VGA Monitor Cable HD15 MM

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.