

Cable de Video 1,8m para Monitor VGA - HD15 Macho a Macho - Gris

ID del Producto: MXT101MM



Este cable de 1,8m para monitor de video VGA incluye dos conectores HDDB15 (macho), para ofrecer una conexión VGA de alta calidad.

El cable es compatible con una resolución máxima de hasta 800x600. Para aplicaciones que requieren resoluciones superiores, consulte la página de nuestro Cable coaxial VGA de 1,8m (MXT101MMHQ).

El cable MXT101MM está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Agregue un puerto VGA de una PC a un conmutador
- Conecte una pantalla VGA a una fuente VGA

## Características

- Compatible con aplicaciones de baja resolución

- Fiabilidad garantizada

---

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

Conector(es)

Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

Observaciones / Requisitos

Nota	El pin 9 no está asignado en estos conectores
------	---

---

Características Físicas

Color	Gris
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Cable OD	0.2 in [5.3 mm]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	4.3 oz [122 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.4 in [16.2 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.7 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [2.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [130.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable VGA de 6 pies para Monitor – HD15 M/M

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.