

Cable de Vídeo 1,8m para Monitor VGA - HD15 Macho a Macho - Gris

ID del Producto: MXT101MM



Este cable de 1,8m para monitor de vídeo VGA incluye dos conectores HDDB15 (macho), para ofrecer una conexión VGA fiable.

Para mejor rendimiento, este cable de extensión VGA está diseñado para su uso con aplicaciones de baja resolución. Para aplicaciones que requieren resoluciones superiores, consulte la página de nuestro Cable coaxial VGA de 1,8m (MXT101MMHQ).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Agregue un puerto VGA de una PC a un conmutador
- Conecte una pantalla VGA a una fuente VGA

Características

- Compatible con aplicaciones de baja resolución
- Fiabilidad garantizada

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones /
Requisitos

Nota	El pin 9 no está asignado en estos conectores
------	---

Características
Físicas

Color	Gris
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Cable OD	0.2 in [5.3 mm]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	4.3 oz [122 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.4 in [16.2 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [2.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [130.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable VGA de 6 pies para Monitor - HD15 M/M

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.