

Cavo monitor VGA da 1,8 m - HD15 M/M

ID prodotto: MXT101MM



Questo cavo video VGA per monitor da 1,8 m è dotato di due connettori HDDB15 (maschio), che forniscono un collegamento VGA affidabile.

Per prestazioni ottimali, questo cavo di prolunga VGA è progettato per l'uso con applicazioni a bassa risoluzione. Per le applicazioni che richiedono risoluzioni più elevate, vedere il nostro cavo coassiale VGA da 1,8 m (MXT101MMHQ).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un PC dotato di porta VGA a un commutatore
- Consente di collegare un display VGA a una sorgente VGA

Caratteristiche

- Supporto di applicazioni a bassa risoluzione
- Affidabilità garantita

 Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Note/requisiti speciali

Nota	Il pin numero 9 non è presente in questi connettori
------	---

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
OD cavo	0.2 in [5.3 mm]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.3 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Peso prodotto	4.3 oz [122 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.4 in [16.2 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.7 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 4.6 oz [130.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo monitor VGA 1,8 m - HD15 M/M

Informazioni sulla
garanzia

Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

