

1,80 m VGA Monitorkabel - HD15 M/M

Productcode: MXT101MM



Deze 1,8 m VGA-videobeeldschermkabel heeft twee HDDB15 (mannelijke) connectors voor een betrouwbare VGA-verbinding.

Voor de beste prestaties is deze VGA-verlengkabel ontworpen voor gebruik met applicaties met een lage resolutie. Voor applicaties die een hogere resolutie vereisen, zie onze 1,8 m coax VGA-verlengkabel (MXT101MMHQ).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een PC VGA-poort aan op een schakelkast
- Sluit een VGA-scherm aan op een VGA-bron

Eigenschappen

- Ondersteunt videoresoluties tot 800x600
- Gegarandeerde betrouwbaarheid

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Pinnummer 9 is niet actief bij deze connectors
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [5.3 mm]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	1.3 in [3.3 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
Gewicht product	4.3 oz [122 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.4 in [16.2 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]

Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.6 oz [130.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - 1,80 m VGA Monitorkabel - HD15 M/M
------------	--

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.