

1,8m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Productcode: MXT101MMHQ



De 1,8 meter lange MXT101MMHQ VGA-kabel is ontworpen voor hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA en is uitermate geschikt voor toepassingen met resoluties van 1920x1200 en hoger.

Deze duurzaam uitgevoerde coaxiale VGA-kabel (HD15 naar HD15) elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)

Eigenschappen

- Drieduidig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren

- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	14
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	1
Certificaties	UL2919

Prestaties

Impedantie	75 Ohm
Algemene specificaties	Insertion Rating: 1000

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Pin number 9 is not populated on these connectors
---------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 60 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 80 °C
Vochtigheid	0 - 80 %RH

Fysieke

eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Max. afmeting connector	1.3 in [34 mm]
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Buitendiameter kabel	0.4 in [9 mm]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	9.6 oz [271.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	1.5 in [3.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.8 oz [278.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 - Moeren
	1 - 1,8m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.