

1,8 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Produkt ID: MXT101MMHQ



MXT101MMHQ kabeln (1,8 m) för VGA med hög upplösning är utformad att ge högsta möjliga videokvalitet genom VGA och passar särskilt till högupplösta enheter på 1920x1200 och högre.

Denna hållbara VGA videokoaxialkabel (HD15 till HD15) eliminerar spökbilder och suddiga bilder som är vanliga med icke-koaxiala VGA-kablar och ger överlägset skydd mot EMI genom att använda ferritkärnor nära kontaktens ändar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Byt ut en utsliten eller saknad VGA-skärnkabel med denna VGA-koaxialkabel av hög kvalitet
- Stöder högupplösta VGA-skärmar (1920x1200)

Funktioner

- Trippel koaxial + partvinnad kabel för kristallklar bild
- Hållbar kabel med HD15-kontakter av hög kvalitet

- Impedansanpassning vid 75 ohm för full ljusstyrka och klara bildfärger från din VGA-skärm
- VGA-kontakter av hög kvalitet med gjuten dragavlastning i PVC

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	14
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Antal ferriter	1
Rättsliga godkännanden	UL2919

Prestanda

Impedans	75 Ohm
Allmänna specifikationer	Insertion Rating: 1000

Kontakt(er)

Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Pin number 9 is not populated on these connectors
------	---

Miljö

Drifttemperatur	0 to 60 °C
Förvaringstemperatur	-20 to 80 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Maximal kontaktdimension	1.3 in [34 mm]
Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Yttre kabeldiameter	0.4 in [9 mm]
Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
Produktvikt	9.6 oz [271.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.1 in [20.7 cm]
Paketets bredd	7.8 in [19.8 cm]
Paketets höjd	1.5 in [3.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.8 oz [278.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 - Muttrar
	1 - 1,8 m koaxialkabel för högupplösta VGA-skärmar - HD15 m/m

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.