

Câble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 10 m avec audio HD15 M/M

N° de produit: MXTHQMM10MA



Le câble VGA haute résolution MXTHQMM10MA de 10 m avec audio est un câble SVGA de qualité supérieure conçu pour obtenir la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA. Cette solution à un seul câble permet d'effectuer un branchement vidéo entre une carte vidéo VGA et un moniteur VGA, et un branchement audio entre une carte son et un appareil audio externe. Ce câble VGA haute résolution avec audio StarTech.com comporte un câble coaxial mâle-mâle de qualité supérieure, conçu pour éliminer les images fantômes et floues propres aux câbles non coaxiaux et assurer une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet d'effectuer des connexions vidéo et audio avec un seul câble
- Idéal pour les écrans VGA à haute résolution (1920 x 1200 et plus)

Spécifications techniques

- Câble coaxial triple + torsadé pour un affichage cristallin

- Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes
- Extrémités de connecteurs moulées dotées d'un dispositif de verrouillage avec serre-câble.
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	14
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Nombre de tores magnétiques	2
Approbations réglementaires	UL2919

Performance

Impédance	75 Ohm
-----------	--------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteur B	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 60 °C
Température de stockage	-20 to 80 °C

Humidité Humidité relative de 0 à 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	32.8 ft [10 m]
Longueur du produit	32.8 ft [10.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Poids du produit	2.3 lb [1.0 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.8 in [7.1 cm]
Poids brut	2.4 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble coaxial pour écran VGA haute résolution 10 m avec audio HD15 M/M
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis