

## Cable de 15m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio

ID del Producto: MXTHQMM15MA



El Cable VGA de Alta Resolución con Audio de 15 metros, MXTHQMM15MA es un cable SVGA de alta calidad diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA - una solución de un sólo cable para conexiones de video entre una tarjeta de video y un monitor VGA, así como para conexiones de audio entre una tarjeta de sonido y un dispositivo de audio externo. El cable VGA de alta resolución con audio de StarTech.com ofrece un cable VGA coaxial macho-a-macho de excelente calidad y está diseñado para eliminar el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector. El cable SVGA de 15 metros (cable VGA con Audio) cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Permite realizar conexiones de audio y video utilizando un único cable
- Ideal para monitores VGA de alta resolución (1920x1200 y superior)

### Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vívidas y brillantes
- Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	14
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	2
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

---

#### Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
------------	--------

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de	-20 to 80 °C

Almacenamiento	
Humedad	HR 0 - 80%

---

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	49.2 ft [15 m]
Longitud del Producto	49.2 ft [15.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	4.1 lb [1.8 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja	2.9 in [7.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 lb [1.9 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución con Audio 15 m HD15 M/M
---------------------	--

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.