

Cable de 7.6m Coaxial de Video de Alta Resolución VGA con Audio - HD15 Macho a Macho

ID del Producto: MXTHQMM25A



El Cable VGA con Audio de 7.6m para Monitor de Alta Resolución, modelo MXTHQMM25A, es un cable SVGA de alta calidad diseñado para suministrar la más alta calidad de video disponible a través de VGA - una solución de cableado integral, para conectar tanto el vídeo desde una tarjeta de video VGA hacia un monitor, como el audio desde una tarjeta de sonido hasta un dispositivo de audio externo.

El cable VGA de alta resolución con audio de StarTech.com, incluye un cable coaxial VGA macho a macho de alta calidad, y está diseñado para eliminar "ghosting" y las imágenes borrosas que afectan a los cables no coaxiales. Adicionalmente, este cable provee una protección a la interferencia electromagnética superior gracias a sus núcleos de ferrita cerca a los conectores

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Haga conexiones de audio y video utilizando un único cable
- Ideal para monitores VGA de alta resolución (1920x1200 y superior)

Características

- Alambre de par trenzado + coaxial triple para una imagen impecable
- Impedancia de 75 Ohms para un brillo y unos colores vibrantes
- Conectores con alivio de tensión
- Núcleo de ferrita que elimina la interferencia electromagnética

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	15
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	2
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
------------	--------

Conector(es)

Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C

Humedad 0 - 80 %RH

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	25.0 ft [7.6 m]
Longitud del Producto	25.0 ft [7.6 m]
Peso del Producto	29.6 oz [839 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.0 in [20.2 cm]
Ancho de la Caja	8.6 in [21.9 cm]
Altura de la Caja	2.7 in [6.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 lb [0.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 25 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable with Audio HD15 M/M
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.