

Cable de 2m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio

ID del Producto: MXTHQMM2MA



El Cable VGA de Alta Resolución con Audio de 2 metros, MXTHQMM2MA es un cable SVGA de alta calidad diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA - una solución de un sólo cable para conexiones de video entre una tarjeta de video y un monitor VGA, así como para conexiones de audio entre una tarjeta de sonido y un dispositivo de audio externo. El cable VGA de alta resolución con audio de StarTech.com ofrece un cable VGA coaxial macho-a-macho de excelente calidad y está diseñado para eliminar el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector. El cable SVGA de 2 metros (cable VGA con Audio) cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite realizar conexiones de audio y video utilizando un único cable
- Ideal para monitores VGA de alta resolución (1920x1200 y superior)

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vívidas y brillantes
- Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	14
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	2
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
------------	--------

Conector(es)

Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de	-20 to 80 °C

Almacenamiento

Humedad	HR 0 - 80%
---------	------------

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	8.7 oz [246.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.0 oz [255.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución con Audio 2 m HD15 M/M
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.