

Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 2 m con audio HD15 M/M

ID prodotto: MXTHQMM2MA



Il cavo VGA ad alta risoluzione da 2 metri con audio MXTHQMM2MA è un cavo SVGA di alta qualità progettato per offrire la massima qualità video possibile mediante VGA: una soluzione a cavo singolo non solo per il collegamento video tra una scheda video VGA e il monitor, ma anche per i collegamenti audio tra una scheda audio e un dispositivo audio esterno. Il cavo VGA ad alta risoluzione con audio di StarTech.com presenta un cavo VGA coassiale maschio-maschio di elevata qualità ed è progettato per eliminare le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi non coassiali, fornendo simultaneamente una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite in corrispondenza delle estremità del connettore.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Realizzazione di collegamenti video e audio con un solo cavo
- Ideale per monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200 e superiori)

Caratteristiche

- Cavo triplo-coassiale e a doppiini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida

- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dalla massima luminosità e nitidezza di colore
- Terminali del connettore modellato con pressacavo
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	14
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti	2
Approvazioni a norma di legge	UL2919

Prestazioni

Impedenza	75 Ohm
-----------	--------

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 60 °C
Temperatura di conservazione	-20 to 80 °C
Umidità	0 - 80 % RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.3 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	8.7 oz [246.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20.0 cm]
Altezza del Pacco	1.6 in [4.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.0 oz [255.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo coassiale VGA monitor ad alta risoluzione 2 m con audio HD15 M/M
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.