Cable de 15m de Vídeo VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

ID del Producto: MXTMMHQ15M

El cable VGA de Alta Resolución (15 metros), MXTMMHQ15M está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad

• Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)

• Permite crear una conexión entre una pantalla VGA de alta resolución y una PC de escritorio/conmutador de video de mayor longitud que la que sería posible con un cable común

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para imágenes cristalinas
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vivas y brillantes
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	14
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Cantidad de Ferritas	1
Conector(es)		
	Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0 to 60 °C
	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
	Humedad	HR 0 - 80%
Características Físicas		
	Color	Negro

	Calibre del Conductor	28 AWG
	Longitud del Cable	49.2 ft [15 m]
	Longitud del Producto	49.2 ft [15.0 m]
	Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
	Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
	Peso del Producto	3.1 lb [1.4 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
	Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
	Altura de la Caja	2.4 in [6.1 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.1 lb [1.4 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución HD15 M/M - 15m

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.